Bügelgriffe Kunststoff schmal

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindebuchse Messing.

Ausführung:
schwarz.
Deckel grau.

Montage:
Form A von der Rückseite.
Form B von der Bedienseite.

Auf Anfrage:
Andere Griff- bzw. Deckelfarben.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bügelgriffe

Bestellnummer	Ausführung 1	Form	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	T	Tragkraft N
K1092.109406	Innengewinde	A	94	24	21	M6	16	37	30	33	118	12	2000
K1092.111706	Innengewinde	A	117	28	24	M6	18	40,5	31,5	34	145	12	3400
K1092.111708	Innengewinde	A	117	28	24	M8	18	40,5	31,5	34	145	12	3400
K1092.112006	Innengewinde	A	120	28	24	M6	18	40,5	31,5	34	148	12	3500
K1092.112008	Innengewinde	A	120	28	24	M8	18	40,5	31,5	34	148	12	3500
K1092.113208	Innengewinde	A	132	28	24	M8	18	43	34	36,5	160	12	3500
K1092.209406	mit Durchgangsbohrung	B	94	24	21	6,5	16	37	30	33	118	14	2500
K1092.211706	mit Durchgangsbohrung	B	117	28	24	6,5	18	40,5	31,5	34	145	15	3700
K1092.211708	mit Durchgangsbohrung	B	117	28	24	8,5	18	40,5	31,5	34	145	15	3700
K1092.212006	mit Durchgangsbohrung	B	120	28	24	6,5	18	40,5	31,5	34	148	15	2900
K1092.212008	mit Durchgangsbohrung	B	120	28	24	8,5	18	40,5	31,5	34	148	15	2900
K1092.213208	mit Durchgangsbohrung	B	132	28	24	8,5	18	43	34	36,5	160	15	3200

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Bügelgriffe Kunststoff schmal

Artikelübersicht

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG