Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen









Beschreibung

Werkstoff:
Handrad Aluminium.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.

Ausführung:
Schwarz oder silber pulverbeschichtet.

Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.

Hinweis:
Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.

Montage:
Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und einer Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.

Lieferumfang:
Aluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Zylindergriff drehbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).

Zubehör:
K0173 Vorlegscheiben.
K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

Zeichnungshinweis:
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zeichnungen



DIN 6885-1



Artikelübersicht

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Form-Typ	A	D1	D2	D3	D4	L1	L3	H	H2	D7	B3	T	L	L2	D5
K1521.0801016	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	5,5	M6	-	-	68	39	M4
K1521.0801216	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	6,5	M6	-	-	68	39	M4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Form-Typ	A	D1	D2	D3	D4	L1	L3	H	H2	D7	B3	T	L	L2	D5
K1521.1001016	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	33	100	10	28	16	17	33	17,5	5,5	M6	-	-	81	48	M5
K1521.1001216	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	33	100	12	28	16	17	33	17,5	6,5	M6	-	-	81	48	M5
K1521.1251216	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	-	-	96	60	M6
K1521.1251416	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	-	-	96	60	M6
K1521.0801026	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	5,5	M6	-	-	68	39	M4
K1521.0801226	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	6,5	M6	-	-	68	39	M4
K1521.1001026	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	33	100	10	28	16	17	33	17,5	5,5	M6	-	-	81	48	M5
K1521.1001226	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	33	100	12	28	16	17	33	17,5	6,5	M6	-	-	81	48	M5
K1521.1251226	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	-	-	96	60	M6
K1521.1251426	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	-	-	96	60	M6
K1521.080101036	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4	68	39	M4
K1521.080121046	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8	68	39	M4
K1521.100101036	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	33	100	10	28	16	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4	81	48	M5
K1521.100121046	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	33	100	12	28	16	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8	81	48	M5
K1521.125121046	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8	96	60	M6
K1521.125141056	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3	96	60	M6
K1521.080102036	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4	68	39	M4
K1521.080122046	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8	68	39	M4
K1521.100102036	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	33	100	10	28	16	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4	81	48	M5
K1521.100122046	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	33	100	12	28	16	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8	81	48	M5
K1521.125122046	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8	96	60	M6
K1521.125142056	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3	96	60	M6
K1521.08010103	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	-	-	3	11,4	68	39	M4
K1521.08012104	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	-	-	4	13,8	68	39	M4
K1521.10010103	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	33	100	10	28	16	17	33	17,5	-	-	3	11,4	81	48	M5
K1521.10012104	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	33	100	12	28	16	17	33	17,5	-	-	4	13,8	81	48	M5
K1521.12512104	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	-	-	4	13,8	96	60	M6
K1521.12514105	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	-	-	5	16,3	96	60	M6
K1521.08010203	silber	C	Passbohrung mit Nut	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	-	-	3	11,4	68	39	M4
K1521.08012204	silber	C	Passbohrung mit Nut	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	-	-	4	13,8	68	39	M4
K1521.10010203	silber	C	Passbohrung mit Nut	33	100	10	28	16	17	33	17,5	-	-	3	11,4	81	48	M5
K1521.10012204	silber	C	Passbohrung mit Nut	33	100	12	28	16	17	33	17,5	-	-	4	13,8	81	48	M5
K1521.12512204	silber	C	Passbohrung mit Nut	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	-	-	4	13,8	96	60	M6
K1521.12514205	silber	C	Passbohrung mit Nut	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	-	-	5	16,3	96	60	M6
K1521.080101	schwarz	E	mit Passbohrung	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	-	-	-	-	68	39	M4
K1521.080121	schwarz	E	mit Passbohrung	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	-	-	-	-	68	39	M4
K1521.100101	schwarz	E	mit Passbohrung	33	100	10	28	16	17	33	17,5	-	-	-	-	81	48	M5
K1521.100121	schwarz	E	mit Passbohrung	33	100	12	28	16	17	33	17,5	-	-	-	-	81	48	M5
K1521.125121	schwarz	E	mit Passbohrung	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	-	-	-	-	96	60	M6
K1521.125141	schwarz	E	mit Passbohrung	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	-	-	-	-	96	60	M6
K1521.080102	silber	E	mit Passbohrung	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	-	-	-	-	68	39	M4
K1521.080122	silber	E	mit Passbohrung	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	-	-	-	-	68	39	M4
K1521.100102	silber	E	mit Passbohrung	33	100	10	28	16	17	33	17,5	-	-	-	-	81	48	M5
K1521.100122	silber	E	mit Passbohrung	33	100	12	28	16	17	33	17,5	-	-	-	-	81	48	M5
K1521.125122	silber	E	mit Passbohrung	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	-	-	-	-	96	60	M6
K1521.125142	silber	E	mit Passbohrung	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	-	-	-	-	96	60	M6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG