





Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Handrad Aluminium.

Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.

Zylindergriffachse Stahl brüniert.

Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.

Ausführung:

Schwarz oder silber pulverbeschichtet.

Mit Passbohrung.

Mit Passbohrung und Passfedernut.

Mit Passbohrung und Querbohrung.

Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.

Hinweis:

Rund- und Planlauf des Radkranzes $\leq 0,4$ mm.

Montage:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.

Lieferumfang:

Aluminiumhandrad.

Nabenabdeckung.

Zylindergriff umlegbar.

Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).

Zubehör:

K0173 Vorlegscheiben.

K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

Zeichnungshinweis:


1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen



DIN 6885-1



Artikelübersicht

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Form-Typ	A	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3	T
K1522.1001016	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	33	-	100	10	28	16	M5	16	M6	17,4	5,5	92,5	17	47,5	45	-
K1522.1001216	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	33	-	100	12	28	16	M5	16	M6	17,4	6,5	92,5	17	47,5	45	-
K1522.1251216	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	-	125	12	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	-
K1522.1251416	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	-	125	14	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	-
K1522.1001026	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	33	-	100	10	28	16	M5	16	M6	17,4	5,5	92,5	17	47,5	45	-
K1522.1001226	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	33	-	100	12	28	16	M5	16	M6	17,4	6,5	92,5	17	47,5	45	-
K1522.1251226	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	-	125	12	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	-
K1522.1251426	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	-	125	14	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	-
K1522.100101036	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	33	3	100	10	28	16	M5	16	M6	17,4	5,5	92,5	17	47,5	45	11,4
K1522.100121046	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	33	4	100	12	28	16	M5	16	M6	17,4	6,5	92,5	17	47,5	45	13,8
K1522.125121046	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	13,8
K1522.125141056	schwarz	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	16,3
K1522.100102036	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	33	3	100	10	28	16	M5	16	M6	17,4	5,5	92,5	17	47,5	45	11,4
K1522.100122046	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	33	4	100	12	28	16	M5	16	M6	17,4	6,5	92,5	17	47,5	45	13,8
K1522.125122046	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	13,8
K1522.125142056	silber	B	Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	16,3
K1522.10010103	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	33	3	100	10	28	16	M5	16	-	17,4	-	92,5	17	47,5	45	11,4
K1522.10012104	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	33	4	100	12	28	16	M5	16	-	17,4	-	92,5	17	47,5	45	13,8
K1522.12512104	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	-	18,3	-	105,5	18	56,5	49	13,8
K1522.12514105	schwarz	C	Passbohrung mit Nut	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	-	18,3	-	105,5	18	56,5	49	16,3
K1522.10010203	silber	C	Passbohrung mit Nut	33	3	100	10	28	16	M5	16	-	17,4	-	92,5	17	47,5	45	11,4
K1522.10012204	silber	C	Passbohrung mit Nut	33	4	100	12	28	16	M5	16	-	17,4	-	92,5	17	47,5	45	13,8
K1522.12512204	silber	C	Passbohrung mit Nut	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	-	18,3	-	105,5	18	56,5	49	13,8
K1522.12514205	silber	C	Passbohrung mit Nut	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	-	18,3	-	105,5	18	56,5	49	16,3
K1522.100101	schwarz	E	mit Passbohrung	33	-	100	10	28	16	M5	16	-	17,4	-	92,5	17	47,5	45	-
K1522.100121	schwarz	E	mit Passbohrung	33	-	100	12	28	16	M5	16	-	17,4	-	92,5	17	47,5	45	-
K1522.125121	schwarz	E	mit Passbohrung	42	-	125	12	31	19,9	M6	20	-	18,3	-	105,5	18	56,5	49	-
K1522.125141	schwarz	E	mit Passbohrung	42	-	125	14	31	19,9	M6	20	-	18,3	-	105,5	18	56,5	49	-
K1522.100102	silber	E	mit Passbohrung	33	-	100	10	28	16	M5	16	-	17,4	-	92,5	17	47,5	45	-
K1522.100122	silber	E	mit Passbohrung	33	-	100	12	28	16	M5	16	-	17,4	-	92,5	17	47,5	45	-
K1522.125122	silber	E	mit Passbohrung	42	-	125	12	31	19,9	M6	20	-	18,3	-	105,5	18	56,5	49	-
K1522.125142	silber	E	mit Passbohrung	42	-	125	14	31	19,9	M6	20	-	18,3	-	105,5	18	56,5	49	-