

Contre-crochet, forme A

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :

Zingué et passivé bleu.

Inox naturel.

Nota :

Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 5 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M5).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.


Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères.

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.

Contre-crochet, forme A

Dessins



Aperçu des articles

| Référence | Matière du corps de base | Forme |
|---------------|--------------------------|-------|
| K0046.9142141 | acier | A |
| K0046.9142142 | acier inoxydable | A |