

## Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**

Acier.

**Finition :**

Bruni. Vérin verni.

**Sur demande :**


Commutateur de proximité Reed.

**Vérin pneumatique :**

A effet double avec amortisseurs de fin de course des deux côtés.

# Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd

Dessins



## Aperçu des articles

### Sauterelle pneumatique verticale, modèle lourd

Référence	Consommation d'air par cycle	Angle d'ouverture du bras de fixation	Force de retenue à 6 bar F1 N	Force de retenue à 6 bar F2 N	Force de serrage à 6 bar F3 N	Force de serrage à 6 bar F4 N
K0091.0750	0,27 dm <sup>3</sup>	120°	3000	7500	2250	3150
K0091.1750	0,75 dm <sup>3</sup>	120°	6500	17500	6500	8000

## Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd

### Aperçu des articles

Référence	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C3	D	H	L	L1	L2	S	R	Pression de service en bar	Nombre de course par min. à 6 bar
<b>K0091.0750</b>	48	63,5	48	63,5	92,5	12,7	72	19	43	8,7	425	169	67	105	8	G1/4	2 - 6	30
<b>K0091.1750</b>	54,9	76,2	61,8	83	108,7	16	71	25,3	52	10,6	495,6	219	90	129	9,6	G 3/8	2 - 6	15