

Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Poignée : acier 1.0401.

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :

Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.


Insert acier bruni.

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.


La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée
par traction



Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Dessins



Aperçu des articles

Manette indexable en acier avec taraudage

| Référence | Matière du corps de base | X | A | A1 | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | Nombre de dents |
|-----------|--------------------------|-----|-----|-------|----|----|----|----|------|----|------|------|-----------------|
| K0120.108 | acier | M8 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |
| K0120.110 | acier | M10 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |
| K0120.112 | acier | M12 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |
| K0120.212 | acier | M12 | 108 | 138,5 | 23 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 26 |
| K0120.216 | acier | M16 | 108 | 138,5 | 23 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 26 |
| K0120.316 | acier | M16 | 132 | 168 | 27 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 36 |
| K0120.320 | acier | M20 | 132 | 168 | 27 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 36 |