

## Bouton aster

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.  
Insert ou tige filetée : acier zingué.

#### Finition :

Poli finition miroir.



#### Nota :

Les modèles K0185.3205 et K0185.3206 sont avec insert en laiton.

#### Sur demande :

Autres filetages, longueurs de vis et coloris.

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Bouton aster avec taraudage

| Référence  | Forme | D   | D1 | D3 | H    | H1   | T  | L |
|------------|-------|-----|----|----|------|------|----|---|
| K0185.3205 | K     | M5  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 10 | - |
| K0185.3206 | K     | M6  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 9  | - |
| K0185.4006 | K     | M6  | 40 | 20 | 28   | 14   | 12 | - |
| K0185.4008 | K     | M8  | 40 | 20 | 28   | 14   | 14 | - |
| K0185.4010 | K     | M10 | 40 | 20 | 28   | 14   | 14 | - |
| K0185.5008 | K     | M8  | 50 | 25 | 35   | 17,5 | 14 | - |

## Bouton aster

## Aperçu des articles

| Référence     | Forme | D   | D1 | D3 | H    | H1   | T  | L  |
|---------------|-------|-----|----|----|------|------|----|----|
| K0185.5010    | K     | M10 | 50 | 25 | 35   | 17,5 | 14 | -  |
| K0185.3206X12 | L     | M6  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | -  | 12 |
| K0185.3206X18 | L     | M6  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | -  | 18 |
| K0185.3208X16 | L     | M8  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | -  | 16 |
| K0185.3208X24 | L     | M8  | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | -  | 24 |
| K0185.4006X18 | L     | M6  | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 18 |
| K0185.4008X16 | L     | M8  | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 16 |
| K0185.4008X20 | L     | M8  | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 20 |
| K0185.4008X24 | L     | M8  | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 24 |
| K0185.4010X30 | L     | M10 | 40 | 20 | 28   | 14   | -  | 30 |
| K0185.5008X16 | L     | M8  | 50 | 25 | 35   | 17,5 | -  | 16 |
| K0185.5008X24 | L     | M8  | 50 | 25 | 35   | 17,5 | -  | 24 |
| K0185.5010X20 | L     | M10 | 50 | 25 | 35   | 17,5 | -  | 20 |
| K0185.5010X30 | L     | M10 | 50 | 25 | 35   | 17,5 | -  | 30 |