

## Poignées coudées en plastique pleines, avec plaque de base

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Thermoplastique renforcé fibre de verre.

#### Finition :

Noir mat.

#### Nota :

Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à des températures allant de -50 °C à +130 °C.

Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 galvanisées, des écrous DIN 934 et des rondelles DIN 125 galvanisées, ainsi que des capuchons.


Les modèles K0193.110006 et K0193.210006 sont livrés sans capuchon.

#### Indication de dessin :

1) Capuchon de recouvrement

2) Plaque de base

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Poignées coudées

Référence	Forme	Type	Finition 1	A	B	B1	B2	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Charge N
K0193.110006	A	avec plaque de base	avec plaque de base	100	48	23	19	7	11	40	29	6	121	84	M6x25	600
K0193.112006	A	avec plaque de base	avec plaque de base	120	57	28	23	7	12	52	36	7	152	104	M6x25	600
K0193.114008	A	avec plaque de base	avec plaque de base	140	62	31	25	9,5	16	56	37	7,5	177	122	M8x30	600