

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier Inox austénitique, 1.4308.

Éléments de fixation : Inox 1.4301.

Finition :



Grenailage et électropolissage, satiné.

Montage :

Forme A Fixation en façade.

Forme B Fixation par l'arrière.

Dessins



Aperçu des articles

Poignée de manutention en Inox

Référence	Forme	A	B	D	H	H1	L	S	T	Charge N
K0198.140081	A	140	25	M8x30	45	12	170	28	15	1000
K0198.180101	A	180	32	M10x40	58	15	218	36	18	1000
K0198.140082	B	140	25	M8x18	45	12	170	28	15	1000
K0198.180102	B	180	32	M10x20	58	15	218	36	18	1000