

## Poignées de manutention en aluminium avec biseau des deux côtés

### Description de l'article/illustrations du produit




### Description

**Matière :**  
EN AW-6060.

**Finition :**  
Anodisé, mat ou revêtement poudre.

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Poignée de manutention

Référence	Couleur du corps de base	A	B	C	D	H	L	S	T	Charge N
K0199.120061	nature	120	22	10,5	M6	39	146	24	15	1000
K0199.140081	nature	140	25	12	M8	45	170	28	16	1000
K0199.160081	nature	160	28	13,5	M8	52	194	32	16	1000
K0199.120062	noir	120	22	10,5	M6	39	146	24	15	1000
K0199.140082	noir	140	25	12	M8	45	170	28	16	1000
K0199.160082	noir	160	28	13,5	M8	52	194	32	16	1000
K0199.120063	titane	120	22	10,5	M6	39	146	24	15	1000
K0199.140083	titane	140	25	12	M8	45	170	28	16	1000
K0199.160083	titane	160	28	13,5	M8	52	194	32	16	1000

