

Poignées alcôve en aluminium

Description de l'article/illustrations du produit

19"



Description

Matière :

Poignée alcôve : profil aluminium.

Embouts : polyamide.

Forme A : fixation à l'aide d'un profil de caoutchouc.

Forme B : fixation à l'aide de deux vis à tête fraisée en acier.

Finition :

Profil aluminium : grenailé, satiné, anodisé noir ou nature.

Profil de caoutchouc : noir.

Vis : acier zingué.

Nota :

Les poignées alcôve forme A s'utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm max. A ce titre, les deux profils de caoutchouc intégrés procurent une tenue de montage à toute épreuve. Les poignées alcôve forme B peuvent se fixer à l'aide de deux vis à tête fraisée, depuis l'extérieur.


Deux rainures en T pour vis M4, positionnées à 90°, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d'aide au montage pour l'intégration de composants supplémentaires.

Montage :

Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l'ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l'aide des deux vis à tête fraisée.

Poignées alcôve en aluminium

Dessins



Aperçu des articles

Poignée alcôve

| Référence | Couleur du corps de base | Forme | Finition 2 | H | L | L1 | T | Ouverture de montage | Charge N |
|-------------|--------------------------|-------|--------------|----|-----|-----|------|----------------------|----------|
| K0238.10011 | noir | A | emmanachable | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 |
| K0238.10013 | nature | A | emmanachable | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 |
| K0238.11811 | noir | A | emmanachable | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 |
| K0238.11813 | nature | A | emmanachable | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 |
| K0238.16711 | noir | A | emmanachable | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 |
| K0238.16713 | nature | A | emmanachable | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 |
| K0238.10021 | noir | B | vissable | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 |
| K0238.10023 | nature | B | vissable | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 |
| K0238.11821 | noir | B | vissable | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 |
| K0238.11823 | nature | B | vissable | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 |
| K0238.16721 | noir | B | vissable | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 |
| K0238.16723 | nature | B | vissable | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 |

