

Assortiment de vis sans tête avec gorge, à coller

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Acier ou Inox 1.4305.

Finition :
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.

Nota :
La vis avec gorge est conçue pour le collage des éléments à insert taraudé. Elle permet de fabriquer des éléments de liaison avec filetage extérieur de façon économique en petite ou moyenne série. Les produits LOCTITE 638 et 648 sont appropriés pour ce type d'usage.

Données techniques voir K0404.

Aperçu des articles

Assortiment de vis sans tête avec gorge

Référenc acier	Référence acier inoxydable	Contenu (pièces) (Colles LOCTITE 638 et 648 non contenues dans la livraison)
K0405.01	K0405.02	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)

Colles LOCTITE (accessoires)

Référence	Finition	Conditionnement	Résist. au cisaillement (essai de compr.) N/mm ²	Couple initial de décollem. en Nm	Résistance à température
K0655.6380010	LOCTITE 638	flacon de 10 ml	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	LOCTITE 648	flacon de 10 ml	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C