

Bouton champignon avec filetage

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :

Thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :

Acier zingué passivé bleu ou
inox naturel.

Dessins



Aperçu des articles

Bouton champignon avec filetage

Référence	Matière de composant	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.04X10	acier	gris foncé RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10

Bouton champignon avec filetage

Aperçu des articles

Référence	Matière de composant	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.041X10	acier	orange RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.042X10	acier	vert sécurité RAL 6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.043X10	acier	bleu RAL 5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.045X10	acier	gris clair RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.046X10	acier	rouge trafic RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.047X10	acier	jaune colza RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.05X10	acier	gris foncé RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.051X10	acier	orange RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.052X10	acier	vert sécurité RAL 6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.053X10	acier	bleu RAL 5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.055X10	acier	gris clair RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.056X10	acier	rouge trafic RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.057X10	acier	jaune colza RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.06X15	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.061X15	acier	orange RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.062X15	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.063X15	acier	bleu RAL 5017	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.065X15	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.066X15	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.067X15	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.08X15	acier	gris foncé RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.081X15	acier	orange RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.082X15	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.083X15	acier	bleu RAL 5017	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.085X15	acier	gris clair RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.086X15	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.087X15	acier	jaune colza RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.004X10	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0041X10	acier inoxydable	orange RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0042X10	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0043X10	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0045X10	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0046X10	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0047X10	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.005X10	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0051X10	acier inoxydable	orange RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0052X10	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0053X10	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0055X10	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0056X10	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0057X10	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.006X15	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0061X15	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0062X15	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0063X15	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0065X15	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0066X15	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0067X15	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.008X15	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0081X15	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0082X15	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0083X15	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0085X15	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0086X15	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0087X15	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15

