

## Manivelle dégagée similaire à DIN 468, forme F, avec poignée fixe

### Description de l'article/illustrations du produit

---



### Description

**Matière :**



Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte sphéroïdale.

**Finition :**

Grenailée.

# Manivelle dégagée similaire à DIN 468, forme F, avec poignée fixe

Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Forme	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	Diamètre poignée
K0684.106X10	F	63	20	92	52	20	40	10+0,2	16
K0684.108X10	F	80	24	109	65	24	44	10+0,2	20
K0684.108X12	F	80	24	109	65	24	44	12+0,2	20
K0684.110X12	F	100	28	120	65	28	55	12+0,2	20
K0684.110X14	F	100	28	120	65	28	55	14+0,3	20
K0684.112X14	F	125	34	141	83	34	58	14+0,3	25
K0684.112X17	F	125	34	141	83	34	58	17+0,3	25

**Manivelle dégagée similaire à DIN 468, forme F, avec poignée fixe****Aperçu des articles**

Référence	Forme	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	Diamètre poignée
<b>K0684.116X17</b>	F	160	37	153	83	38	70	17+0,3	25
<b>K0684.116X19</b>	F	160	37	153	83	38	70	19+0,3	25
<b>K0684.120X19</b>	F	200	40	189	105	44	84	19+0,3	32
<b>K0684.120X22</b>	F	200	40	189	105	44	84	22+0,3	32