

## Verrou quart de tour petit modèle

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Barillet en zinc injecté sous pression.

Came : acier.

#### Finition :

Corps et actionnement chromés.

Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir

Came zinguée.

#### Nota :

Petit verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.

#### Accessoires :


Clé K0535

#### Indication de dessin :

Actionnement :

- a) Carré 6 mm
- b) Fente largeur
- c) Papillon

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Verrou quart de tour, petit modèle

## Verrou quart de tour petit modèle

### Aperçu des articles

Référence	Actionnement	H	SW
K0518.16131	carré 6 mm	13,5	20
K0518.20131	fente	13,5	20
K0518.30132	papillon	13,5	20

### Came pour verrou quart de tour

Référence	A	L
K0519.125X075	7,5	25
K0519.125X135	13,5	25
K0519.125X195	19,5	25