


Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox

Description de l'article/illustrations du produit



Débrayage de la poignée
par traction



Description

Matière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.

Insert : Inox 1.4305.

Finition :

Poignée, polissage électrolytique.

Autres pièces en inox naturel.


Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox

Dessins



Aperçu des articles

Manette indexable en Inox avec bouchon de protection avec insert taraudé

Référence	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	Nombre de dents
K0124.9206	M6	65	74,5	10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.9208	M8	65	74,5	10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.9308	M8	80	91	11	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.9310	M10	80	91	11	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	14	22