

## Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou en inox

### Description de l'article/illustrations du produit

---



### Description

**Matière :**

Embase : acier ou Inox 1.4301.

Assise élastique : NBR, 70° Shore A.

**Finition :**

Acier chromé. Inox poli.

**Remarques concernant la commande :**

Si vous souhaitez que la broche fileté et l'embase de pied réglable vous soient livrées montées, veuillez indiquer les références de la broche et de l'embase avec la mention « montés ».

(par ex. K0673.10801 et K0669.080501 montés).

**Nota :**

Les pieds réglables se composent d'une broche fileté et d'une embase. Chaque broche fileté peut être combinée avec chaque type d'embase.


Broches filetés assorties, voir K0669.

**Indication de dessin :**

1) X pour taille de broche :

# Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou en inox

## Dessins



D = 80 :

①  
 M8/M10 = 37 mm  
 M12 = 38 mm  
 M16 = 42 mm  
 M20 = 45 mm

D = 100 :

①  
 M8/M10 = 39 mm  
 M12 = 40 mm  
 M16 = 44 mm  
 M20 = 47 mm

## Aperçu des articles

### Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou en inox

Référence	Matière du corps de base	D	H	Charge max. en kN
K0673.10801	acier	80	17	8,5
K0673.11001	acier	100	19	20
K0673.10802	acier inoxydable	80	17	8,5
K0673.11002	acier inoxydable	100	19	20

