

Pieds réglables avec embase moletée

Description de l'article/illustrations du produit




Description

Matière :
Polyamide.
Vis en acier.

Finition :
Noir.
Vis zinguée.

Nota :
Pied réglable avec embase moletée. Version rigide.

Dessins



Aperçu des articles

Pieds réglables avec embase moletée

Pieds réglables avec embase moletée

Aperçu des articles

Référence	D	D1	H	H1	L	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
K0677.2805X016	28,5	M5	9,3	25,3	16	2
K0677.2805X020	28,5	M5	9,3	29,3	20	2
K0677.2805X025	28,5	M5	9,3	34,3	25	2
K0677.2805X040	28,5	M5	9,3	49,3	40	2
K0677.2806X016	28,5	M6	9,3	25,3	16	3,5
K0677.2806X020	28,5	M6	9,3	29,3	20	3,5
K0677.2806X030	28,5	M6	9,3	39,3	30	3,5
K0677.2806X040	28,5	M6	9,3	49,3	40	3,5
K0677.2806X050	28,5	M6	9,3	59,3	50	3,5
K0677.2808X016	28,5	M8	9,3	25,3	16	4,5
K0677.2808X020	28,5	M8	9,3	29,3	20	4,5
K0677.2808X030	28,5	M8	9,3	39,3	30	4,5
K0677.2808X040	28,5	M8	9,3	49,3	40	4,5
K0677.2808X050	28,5	M8	9,3	59,3	50	4,5
K0677.2808X060	28,5	M8	9,3	69,3	60	4,5
K0677.2808X080	28,5	M8	9,3	89,3	80	4,5