

## Aimant plat

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**

Corps en acier.  
Noyau magnétique AlNiCo.

**Finition :**

Corps laqué rouge.

**Nota :**

Système blindé. De par leur faible encombrement, les aimants renforcés plats sont utilisés pour le montage dans des dispositifs.

**Plage de température :**

450 °C max.


**Sur demande :**

D'autres coloris.

**Indication de dessin :**

1) Surface de contact

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Aimant plat

Référence	D	D1	H	Force d'attraction en N
K0558.01	19	3,5	8	30
K0558.02	29	5	9	55
K0558.03	38	5	10,5	95