

Broches série longue, forme C

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :

Poignée plastique thermdurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.

Finition :

Plastique thermdurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.408X35	acier	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	acier	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	acier	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	acier	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	acier	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	acier	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	acier	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	acier	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	acier	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	acier	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	acier	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	acier	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	acier	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	acier	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	acier	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	acier inoxydable	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	acier inoxydable	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	acier inoxydable	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	acier inoxydable	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	acier inoxydable	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	acier inoxydable	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	acier inoxydable	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	acier inoxydable	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	acier inoxydable	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	acier inoxydable	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	acier inoxydable	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	acier inoxydable	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	acier inoxydable	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	acier inoxydable	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	acier inoxydable	C	14	M12	35	160	16	53

