


Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Bouton étoile en thermoplastique, tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.

Finition :

Tige filetée acier zingué passivé bleu

Nota :

Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.

Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.

Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.


Montage :

Réaliser le montage avec attache détendue.

Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Dessins



Aperçu des articles

| Référence | Forme | Couleur capsule | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L |
|---------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.705X10 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.7055X10 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.7056X10 | LS | rouge trafic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.7057X10 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.705X15 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |
| K0155.7055X15 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |
| K0155.7056X15 | LS | rouge trafic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |
| K0155.7057X15 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |
| K0155.705X20 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |
| K0155.7055X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |
| K0155.7056X20 | LS | rouge trafic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |
| K0155.7057X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |
| K0155.705X25 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |
| K0155.7055X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |
| K0155.7056X25 | LS | rouge trafic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |
| K0155.7057X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |
| K0155.705X30 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |
| K0155.7055X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |
| K0155.7056X30 | LS | rouge trafic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |
| K0155.7057X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |
| K0155.705X35 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 |
| K0155.7055X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 |
| K0155.7056X35 | LS | rouge trafic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 |
| K0155.7057X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 |
| K0155.705X40 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |
| K0155.7055X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |
| K0155.7056X40 | LS | rouge trafic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |
| K0155.7057X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Aperçu des articles

| Référence | Forme | Couleur capsule | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L |
|----------------|-------|------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.705X45 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 |
| K0155.7055X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 |
| K0155.7056X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 |
| K0155.7057X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 |
| K0155.705X50 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 |
| K0155.7055X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 |
| K0155.7056X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 |
| K0155.7057X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 |
| K0155.705X60 | LS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 |
| K0155.7055X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 |
| K0155.7056X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 |
| K0155.7057X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 |
| K0155.706X10 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.7065X10 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.7066X10 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.7067X10 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.706X15 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |
| K0155.7065X15 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |
| K0155.7066X15 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |
| K0155.7067X15 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |
| K0155.706X20 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |
| K0155.7065X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |
| K0155.7066X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |
| K0155.7067X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |
| K0155.706X25 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |
| K0155.7065X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |
| K0155.7066X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |
| K0155.7067X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |
| K0155.706X30 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |
| K0155.7065X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |
| K0155.7066X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |
| K0155.7067X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |
| K0155.706X35 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 |
| K0155.7065X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 |
| K0155.7066X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 |
| K0155.7067X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 |
| K0155.706X40 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |
| K0155.7065X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |
| K0155.7066X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |
| K0155.7067X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |
| K0155.706X45 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 |
| K0155.7065X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 |
| K0155.7066X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 |
| K0155.7067X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 |
| K0155.706X50 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 |
| K0155.7065X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 |
| K0155.7066X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 |
| K0155.7067X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 |
| K0155.706X60 | LS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 |
| K0155.7065X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 |
| K0155.7066X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 |
| K0155.7067X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 |
| K0155.7061X10 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.70615X10 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.70616X10 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.70617X10 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.7061X15 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |
| K0155.70615X15 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |
| K0155.70616X15 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |
| K0155.70617X15 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |
| K0155.7061X20 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |
| K0155.70615X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Aperçu des articles

| Référence | Forme | Couleur capsule | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L |
|----------------|-------|------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.70616X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |
| K0155.70617X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |
| K0155.7061X25 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |
| K0155.70615X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |
| K0155.70616X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |
| K0155.70617X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |
| K0155.7061X30 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |
| K0155.70615X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |
| K0155.70616X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |
| K0155.70617X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |
| K0155.7061X35 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 |
| K0155.70615X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 |
| K0155.70616X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 |
| K0155.70617X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 |
| K0155.7061X40 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |
| K0155.70615X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |
| K0155.70616X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |
| K0155.70617X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |
| K0155.7061X45 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |
| K0155.70615X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |
| K0155.70616X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |
| K0155.70617X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |
| K0155.7061X50 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |
| K0155.70615X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |
| K0155.70616X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |
| K0155.70617X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |
| K0155.7061X60 | LS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |
| K0155.70615X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |
| K0155.70616X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |
| K0155.70617X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |
| K0155.708X15 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |
| K0155.7085X15 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |
| K0155.7086X15 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |
| K0155.7087X15 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |
| K0155.708X20 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |
| K0155.7085X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |
| K0155.7086X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |
| K0155.7087X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |
| K0155.708X25 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |
| K0155.7085X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |
| K0155.7086X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |
| K0155.7087X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |
| K0155.708X30 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |
| K0155.7085X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |
| K0155.7086X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |
| K0155.7087X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |
| K0155.708X35 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 |
| K0155.7085X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 |
| K0155.7086X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 |
| K0155.7087X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 |
| K0155.708X40 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |
| K0155.7085X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |
| K0155.7086X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |
| K0155.7087X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |
| K0155.708X45 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |
| K0155.7085X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |
| K0155.7086X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |
| K0155.7087X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |
| K0155.708X50 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |
| K0155.7085X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |
| K0155.7086X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |
| K0155.7087X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Aperçu des articles

| Référence | Forme | Couleur capsule | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L |
|----------------|-------|------------------------|-----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.708X60 | LS | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |
| K0155.7085X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |
| K0155.7086X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |
| K0155.7087X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |
| K0155.7081X15 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |
| K0155.70815X15 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |
| K0155.70816X15 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |
| K0155.70817X15 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |
| K0155.7081X20 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |
| K0155.70815X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |
| K0155.70816X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |
| K0155.70817X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |
| K0155.7081X25 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |
| K0155.70815X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |
| K0155.70816X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |
| K0155.70817X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |
| K0155.7081X30 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |
| K0155.70815X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |
| K0155.70816X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |
| K0155.70817X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |
| K0155.7081X35 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 |
| K0155.70815X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 |
| K0155.70816X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 |
| K0155.70817X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 |
| K0155.7081X40 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |
| K0155.70815X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |
| K0155.70816X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |
| K0155.70817X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |
| K0155.7081X45 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |
| K0155.70815X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |
| K0155.70816X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |
| K0155.70817X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |
| K0155.7081X50 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |
| K0155.70815X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |
| K0155.70816X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |
| K0155.70817X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |
| K0155.7081X60 | LS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |
| K0155.70815X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |
| K0155.70816X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |
| K0155.70817X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |
| K0155.710X15 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |
| K0155.7105X15 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |
| K0155.7106X15 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |
| K0155.7107X15 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |
| K0155.710X20 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |
| K0155.7105X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |
| K0155.7106X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |
| K0155.7107X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |
| K0155.710X25 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |
| K0155.7105X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |
| K0155.7106X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |
| K0155.7107X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |
| K0155.710X30 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |
| K0155.7105X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |
| K0155.7106X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |
| K0155.7107X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |
| K0155.710X35 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 |
| K0155.7105X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 |
| K0155.7106X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 |
| K0155.7107X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 |
| K0155.710X40 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |
| K0155.7105X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Aperçu des articles

| Référence | Forme | Couleur capsule | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L |
|----------------|-------|------------------------|-----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.7106X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |
| K0155.7107X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |
| K0155.710X45 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |
| K0155.7105X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |
| K0155.7106X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |
| K0155.7107X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |
| K0155.710X50 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |
| K0155.7105X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |
| K0155.7106X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |
| K0155.7107X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |
| K0155.710X60 | LS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |
| K0155.7105X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |
| K0155.7106X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |
| K0155.7107X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |
| K0155.7101X15 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 |
| K0155.71015X15 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 |
| K0155.71016X15 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 |
| K0155.71017X15 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 |
| K0155.7101X20 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |
| K0155.71015X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |
| K0155.71016X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |
| K0155.71017X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |
| K0155.7101X25 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |
| K0155.71015X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |
| K0155.71016X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |
| K0155.71017X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |
| K0155.7101X30 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |
| K0155.71015X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |
| K0155.71016X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |
| K0155.71017X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |
| K0155.7101X35 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 |
| K0155.71015X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 |
| K0155.71016X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 |
| K0155.71017X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 |
| K0155.7101X40 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |
| K0155.71015X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |
| K0155.71016X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |
| K0155.71017X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |
| K0155.7101X45 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 |
| K0155.71015X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 |
| K0155.71016X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 |
| K0155.71017X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 |
| K0155.7101X50 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |
| K0155.71015X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |
| K0155.71016X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |
| K0155.71017X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |
| K0155.7101X60 | LS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
| K0155.71015X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
| K0155.71016X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
| K0155.71017X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
| K0155.712X15 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 |
| K0155.7125X15 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 |
| K0155.7126X15 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 |
| K0155.7127X15 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 |
| K0155.712X20 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |
| K0155.7125X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |
| K0155.7126X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |
| K0155.7127X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |
| K0155.712X25 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |
| K0155.7125X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |
| K0155.7126X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |
| K0155.7127X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Aperçu des articles

| Référence | Forme | Couleur capsule | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L |
|----------------|-------|------------------------|-----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.712X30 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |
| K0155.7125X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |
| K0155.7126X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |
| K0155.7127X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |
| K0155.712X35 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 |
| K0155.7125X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 |
| K0155.7126X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 |
| K0155.7127X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 |
| K0155.712X40 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |
| K0155.7125X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |
| K0155.7126X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |
| K0155.7127X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |
| K0155.712X45 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 |
| K0155.7125X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 |
| K0155.7126X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 |
| K0155.7127X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 |
| K0155.712X50 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |
| K0155.7125X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |
| K0155.7126X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |
| K0155.7127X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |
| K0155.712X60 | LS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
| K0155.7125X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
| K0155.7126X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
| K0155.7127X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |
| K0155.7102X20 | LS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |
| K0155.71025X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |
| K0155.71026X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |
| K0155.71027X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |
| K0155.7102X25 | LS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |
| K0155.71025X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |
| K0155.71026X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |
| K0155.71027X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |
| K0155.7102X30 | LS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.71025X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.71026X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.71027X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.7102X35 | LS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.71025X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.71026X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.71027X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.7102X40 | LS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.71025X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.71026X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.71027X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.7102X45 | LS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.71025X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.71026X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.71027X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.7102X50 | LS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.71025X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.71026X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.71027X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.7102X60 | LS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.71025X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.71026X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.71027X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.7121X20 | LS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |
| K0155.71215X20 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |
| K0155.71216X20 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |
| K0155.71217X20 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |
| K0155.7121X25 | LS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |
| K0155.71215X25 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS

Aperçu des articles

| Référence | Forme | Couleur capsule | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L |
|----------------|-------|------------------------|-----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.71216X25 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |
| K0155.71217X25 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |
| K0155.7121X30 | LS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.71215X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.71216X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.71217X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.7121X35 | LS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.71215X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.71216X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.71217X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.7121X40 | LS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.71215X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.71216X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.71217X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.7121X45 | LS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.71215X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.71216X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.71217X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.7121X50 | LS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.71215X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.71216X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.71217X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.7121X60 | LS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.71215X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.71216X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.71217X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.716X30 | LS | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.7165X30 | LS | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.7166X30 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.7167X30 | LS | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |
| K0155.716X35 | LS | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.7165X35 | LS | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.7166X35 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.7167X35 | LS | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 |
| K0155.716X40 | LS | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.7165X40 | LS | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.7166X40 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.7167X40 | LS | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |
| K0155.716X45 | LS | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.7165X45 | LS | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.7166X45 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.7167X45 | LS | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 |
| K0155.716X50 | LS | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.7165X50 | LS | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.7166X50 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.7167X50 | LS | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |
| K0155.716X60 | LS | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.7165X60 | LS | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.7166X60 | LS | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |
| K0155.7167X60 | LS | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |