

Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps et ressort : Inox.


Bille : Inox ou POM.

Finition :

Corps : naturel.

Bille : traitée et polie.

Dessins



Aperçu des articles

Poussoir à ressort, lisse, modèle long, Inox

Référence	Matière de composant	D	D1	D2	L	L1	Course S	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
K0333.104	acier inoxydable	4	3	4,6	9	1	0,8	12	22
K0333.105	acier inoxydable	5	4	5,6	12	1	1	19	30
K0333.410	POM	10	8	12	22	2,5	2,6	54	100
K0333.106	acier inoxydable	6	5	6,5	14	1	1,5	22	40
K0333.108	acier inoxydable	8	6	8,5	16	1	1,8	42	73
K0333.110	acier inoxydable	10	8	12	22	2,5	2,7	54	100
K0333.112	acier inoxydable	12	10	14	24	2,5	3,5	54	122
K0333.404	POM	4	3	4,6	9	1	0,6	12	22

Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox

Aperçu des articles

Référence	Matière de composant	D	D1	D2	L	L1	Course S	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
K0333.405	POM	5	4	5,6	12	1	0,8	19	30
K0333.406	POM	6	5	6,5	14	1	1,3	22	40
K0333.408	POM	8	6	8,5	16	1	1,6	42	73
K0333.412	POM	12	10	14	24	2,5	3,3	54	122