

## Vis CHC rectifiée forme A

Description de l'article/illustrations du produit




### Description

**Matière :**  
Acier de traitement.

**Finition :**  
Traité et bruni.  
Diamètre ajusté rectifié.

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Vis CHC rectifiée forme A

Référence	Forme	A	B	C	D	K	L	SW	Couple de serrage max Nm
K0815.112045	A	12	22	18	M12	12	45	10	88
K0815.112055	A	12	22	18	M12	12	55	10	88
K0815.112065	A	12	22	18	M12	12	65	10	88
K0815.112075	A	12	22	18	M12	12	75	10	88
K0815.116055	A	16	25	24	M16	16	55	14	216
K0815.116065	A	16	25	24	M16	16	65	14	216
K0815.116075	A	16	25	24	M16	16	75	14	216

