

## Douilles de logement pour goupille d'arrêt

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**

Corps en acier.  
Billes et ressorts en inox.

**Finition :**

Corps nickelé.  
Billes traitées.

**Nota :**

Les 3 billes à l'intérieur de la douille maintiennent la broche de fixation avec la force de serrage indiquée.

Option de montage 1 : plaques d'une épaisseur de 6 mm min.

Option de montage 2 : plaques d'une épaisseur de 10 mm max.

Option de montage 3 : plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm


Option de montage 4 : trou borgne.

**Sur demande :**

Écrou adapté.



**Accessoires :**

Broche de fixation K1067.



# Douilles de logement pour goupille d'arrêt

Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Force de serrage N	Force de cisaillement kN	Résistance à température
K1066.7	7	1,8	≤180 °C
K1066.15	15	1,8	≤180 °C

