


Charnières à ressort en acier ou Inox 240 mm

Description de l'article/illustrations du produit




Charnières avec ressort de fermeture

Sens de pivotement
de la porte



Charnières avec ressort d'ouverture

Sens de
pivotement
de la porte



Description

Matière :

Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.

Finition :

Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.

Nota :

Charnières en version enroulée.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort ouvrant :

$M(0^\circ) : 2,55 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,84 \text{ Nm}$

Couple du ressort fermant :

$M(0^\circ) : 0,84 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 2,55 \text{ Nm}$

Forme A : sans perçage

Forme B : avec perçage

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.


Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influencer sur les valeurs définies.

Charnières à ressort en acier ou Inox 240 mm

Dessins



Aperçu des articles

Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm

Référence	Forme	Finition 1	Matière du corps de base	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1177.4024000	A	ressort d'ouverture	acier	40	-	240	-	-	4	1,5	5800	13100
K1177.4024001	B	ressort d'ouverture	acier	40	22,7	240	60	4	4	1,5	5800	13100
K1177.14024000	A	ressort d'ouverture	acier inoxydable A2	40	-	240	-	-	4	1,5	9200	20400
K1177.14024001	B	ressort d'ouverture	acier inoxydable A2	40	22,7	240	60	4	4	1,5	9200	20400
K1177.4024010	A	ressort de fermeture	acier	40	-	240	-	-	4	1,5	5800	13100
K1177.4024011	B	ressort de fermeture	acier	40	22,7	240	60	4	4	1,5	5800	13100
K1177.14024010	A	ressort de fermeture	acier inoxydable A2	40	-	240	-	-	4	1,5	9200	20400
K1177.14024011	B	ressort de fermeture	acier inoxydable A2	40	22,7	240	60	4	4	1,5	9200	20400