

## Broche à serrage rapide

### Description de l'article/illustrations du produit



#### Description

##### Matière :

Broche : acier de traitement.

Billes : acier à roulement.

##### Finition :

Broche traitée, bruni.

Billes trempées, polies.


##### Nota :

Broche avec système de serrage rapide pour un gain de temps supplémentaire lors de l'équipement.

Insérer la broche dans l'alésage et appuyer sur le bouton. Les trois billes sont ainsi chassées vers l'extérieur pour permettre le positionnement des composants. En tournant ensuite le bouton de commande d'un quart de tour à l'aide d'une clé à six pans, on obtient une tension ferme et sûre des composants.



### Dessins



### Aperçu des articles

## Broche à serrage rapide

### Aperçu des articles

#### Broche à serrage rapide

Référence	Epaisseur de la plaque à fixer $\pm 0,05$	D	D1	D2	L	L1	SW	Force de retenue F kN	Couple de serrage max Nm
K0935.116025	25	16	32	20	41,5	15	6	8	2
K0935.113013	13	13	25	16	27,6	12	4	4	1
K0935.116020	20	16	32	20	36,5	15	6	8	2
K0935.120020	20	20	40	25	39,5	15	6	8	2
K0935.113020	20	13	25	16	34,6	12	4	4	1
K0935.120025	25	20	40	25	44,5	15	6	8	2