

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.

Finition :

Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.

Nota :

Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :


M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Forme A : sans alésages

Forme B : avec alésages

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	Matière du corps de base	Couleur du corps de base	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1176.4018000	A	ressort d'ouverture	acier	-	40	-	180	-	-	4	1,5
K1176.4018001	B	ressort d'ouverture	acier	-	40	22,7	180	60	4	4	1,5
K1176.14018000	A	ressort d'ouverture	acier inoxydable A2	-	40	-	180	-	-	4	1,5
K1176.14018001	B	ressort d'ouverture	acier inoxydable A2	-	40	22,7	180	60	4	4	1,5