

Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Fermeture à ressort



Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou lnox 1.4301. Ressort de tension en lnox.

Finition:

Acier naturel ou zingué. Inox naturel.

Nota:


Charnières roulées. Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :

 $M(0^{\circ}): 0.84 \text{ Nm} / M(90^{\circ}): 1.68 \text{ Nm} / M(180^{\circ}): 2.55 \text{ Nm}$

Forme A : sans alèsages Forme B : avec alèsages

Dessins





Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Fermeture à ressort



Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	Matière du corps de base	Couleur du corps de base	Α	A1	В	B1	D	D1	S
K1177.4024010	Α	ressort de fermeture	acier	-	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.4024011	В	ressort de fermeture	acier	-	40	22,7	240	60	4	4	1,5
K1177.14024010	Α	ressort de fermeture	acier inoxydable A2	-	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.14024011	В	ressort de fermeture	acier inoxydable A2	-	40	22,7	240	60	4	4	1,5