

## Verrou quart de tour en Inox modèle long

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Corps Inox 1.4305.  
Actionnement et écrou de fixation en Inox 1.4404.  
Came : Inox 1.4301.

#### Finition :

Naturel.

#### Nota :

Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche.  
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les comes peuvent être combinées avec tous les corps.

#### Accessoires :

Clé K0535


#### Indication de dessin :

Actionnement :

- a) Carré 7 mm
- b) Carré 8 mm
- c) Double empreinte 3 mm
- d) Double empreinte 5 mm
- e) Papillon

- 1) Joint torique
- 2) Joint plat

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Verrou quart de tour en Inox modèle long

Référence	Actionnement	D	H
K1352.1730	carré 7 mm	28	30
K1352.1736	carré 7 mm	28	36

## Verrou quart de tour en Inox modèle long

### Aperçu des articles

Référence	Actionnement	D	H
K1352.1740	carré 7 mm	28	40
K1352.1750	carré 7 mm	28	50
K1352.1760	carré 7 mm	28	60
K1352.1830	carré 8 mm	28	30
K1352.1836	carré 8 mm	28	36
K1352.1840	carré 8 mm	28	40
K1352.1850	carré 8 mm	28	50
K1352.1860	carré 8 mm	28	60
K1352.4330	double empreinte 3 mm	28	30
K1352.4336	double empreinte 3 mm	28	36
K1352.4340	double empreinte 3 mm	28	40
K1352.4350	double empreinte 3 mm	28	50
K1352.4360	double empreinte 3 mm	28	60
K1352.4530	double empreinte 5 mm	28	30
K1352.4536	double empreinte 5 mm	28	36
K1352.4540	double empreinte 5 mm	28	40
K1352.4550	double empreinte 5 mm	28	50
K1352.4560	double empreinte 5 mm	28	60
K1352.0030	papillon	28	30
K1352.0036	papillon	28	36
K1352.0040	papillon	28	40
K1352.0050	papillon	28	50
K1352.0060	papillon	28	60

### Came pour verrou quart de tour

Référence	A pour longueur de barillet H = 30	A pour longueur de barillet H = 36	A pour longueur de barillet H = 40	A pour longueur de barillet H = 50	A pour longueur de barillet H = 60	L
K1340.45060	18	24	28	38	48	45
K1340.45080	20	26	30	40	50	45
K1340.45100	22	28	32	42	52	45
K1340.45140	26	32	36	46	56	45
K1340.45160	28	34	38	48	58	45
K1340.45180	30	36	40	50	60	45
K1340.45200	32	38	42	52	62	45
K1340.45220	34	40	44	54	64	45
K1340.45240	36	42	46	56	66	45
K1340.45260	38	44	48	58	68	45
K1340.45280	40	46	50	60	70	45
K1340.45320	44	50	54	64	74	45
K1340.45500	62	68	72	82	92	45