Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide

Manette indexable

avec insert taraudé



Matière :
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Manette avec revêtement plastique.
Acier : bruni.

Exemple de commande :
K0116.4103

Nota :
Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable avec insert taraudé

Référence noir satiné	Référence argent métallisé	Taille	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Nombre de dents
K0116.1041	**K0116.1043**	1	M4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1051	**K0116.1053**	1	M5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1061	**K0116.1063**	1	M6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.2061	**K0116.2063**	2	M6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.2081	**K0116.2083**	2	M8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.3081	**K0116.3083**	3	M8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.3101	**K0116.3103**	3	M10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.4101	**K0116.4103**	4	M10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.4121	**K0116.4123**	4	M12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.5121	**K0116.5123**	5	M12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0116.5161	**K0116.5163**	5	M16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

Manette indexable

avec insert fileté





Débrayage de la poignée par traction

Matière :
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Manette avec revêtement plastique. Insert acier bruni.

Exemple de commande :
K0116.1051X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.

Sur demande :
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

KIPP Données techniques

Taille	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Nombre de dents
1	M5/M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
2	M6/M8/M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
3	M8/M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
4	M10/M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
5	M12/M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

KIPP Manette indexable avec insert fileté

Référence noir satiné	Référence argent métallisé	Taille	X	L
K0116.1051X	**K0116.1053X**	1	M5	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0116.1061X	**K0116.1063X**	1	M6	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0116.2061X	**K0116.2063X**	2	M6	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.2081X	**K0116.2083X**	2	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.2101X	**K0116.2103X**	2	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.3081X	**K0116.3083X**	3	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.3101X	**K0116.3103X**	3	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.4101X	**K0116.4103X**	4	M10	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0116.4121X	**K0116.4123X**	4	M12	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0116.5121X	**K0116.5123X**	5	M12	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0116.5161X	**K0116.5163X**	5	M16	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Manette indexable

avec insert taraudé en Inox



Matière :
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :
Poignée avec revêtement plastique.
Autres pièces en Inox naturel

Exemple de commande :
K0117.2061

Nota :
Couleurs disponibles en standard : noir mat, argenté métallisé.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable avec insert taraudé en Inox

Référence noir satiné	Référence argent métallisé	Taille	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Nombre de dents
K0117.1041	**K0117.1043**	1	M4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0117.1051	**K0117.1053**	1	M5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0117.1061	**K0117.1063**	1	M6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0117.2061	**K0117.2063**	2	M6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0117.2081	**K0117.2083**	2	M8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0117.3081	**K0117.3083**	3	M8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0117.3101	**K0117.3103**	3	M10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0117.4101	**K0117.4103**	4	M10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0117.4121	**K0117.4123**	4	M12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0117.5121	**K0117.5123**	5	M12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0117.5161	**K0117.5163**	5	M16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

Manette indexable

avec insert fileté, en Inox





Débrayage de la poignée par traction

Matière :
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.

Exemple de commande :
K0117.1051X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.

Sur demande :
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

KIPP Données techniques

Taille	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Nombre de dents
1	M5/M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
2	M6/M8/M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
3	M8/M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

KIPP Manette indexable avec insert fileté en Inox

Référence noir satiné	Référence argent métallisé	Taille	X	L
K0117.1051X	**K0117.1053X**	1	M5	10/15/20/25
K0117.1061X	**K0117.1063X**	1	M6	10/15/20/25/30/40/50
K0117.2061X	**K0117.2063X**	2	M6	15/20/25/30/40/50/60
K0117.2081X	**K0117.2083X**	2	M8	15/20/25/30/40/50/60
K0117.2101X	**K0117.2103X**	2	M10	20/25/30/40/50/60
K0117.3081X	**K0117.3083X**	3	M8	20/25/30/40/50/60
K0117.3101X	**K0117.3103X**	3	M10	20/25/30/40/50/60
K0117.4121X	**K0117.4123X**	4	M12	25/30/40/50/60
K0117.5161X	**K0117.5163X**	5	M16	30/40/50/60

Manette indexable en acier

avec taraudage



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Poignée : acier 1.0401.

Finition :
Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.

Exemple de commande :
K0120.108

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Manette indexable en acier avec taraudage

Référence	Matière du corps de base	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	A	Nombre de dents
K0120.108	acier	1	M8	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
K0120.110	acier	1	M10	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
K0120.112	acier	1	M12	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
K0120.212	acier	2	M12	23	23	35	25	50	12	69	56	108	26
K0120.216	acier	2	M16	23	23	35	25	50	12	69	56	108	26
K0120.316	acier	3	M16	27	30	43	30	58,5	12	78	65	132	36
K0120.320	acier	3	M20	27	30	43	30	58,5	12	78	65	132	36

Manette indexable en acier

avec filetage



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Poignée : acier 1.0401.

Finition :
Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.

Exemple de commande :
K0120.110X30 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78



Débrayage de la poignée par traction



KIPP Manette indexable en acier avec vis

Référence	Matière du corps de base	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	A	Nombre de dents	L
K0120.110X	acier	1	M10	19	28	20	41	12	54	49	83	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.112X	acier	1	M12	19	28	20	41	12	54	49	83	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.212X	acier	2	M12	23	35	25	50	12	69	56	108	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.216X	acier	2	M16	23	35	25	50	12	69	56	108	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.316X	acier	3	M16	30	43	30	58,5	12	78	65	132	36	30/40/50/60/70/80/90
K0120.320X	acier	3	M20	30	43	30	58,5	12	78	65	132	36	30/40/50/60/70/80/90

Manette indexable en Inox

avec insert taraudé



Matière :
Insert : Inox 1.4305.
Poignée : Inox 1.4308.

Finition :
Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.

Exemple de commande :
K0121.1108

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Manette indexable en Inox avec insert taraudé

Référence	Matière du corps de base	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	A	Nombre de dents
K0121.1108	acier inoxydable	1	M8	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
K0121.1110	acier inoxydable	1	M10	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
K0121.1112	acier inoxydable	1	M12	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24

Manette indexable en Inox

à vis



Matière :
Insert : Inox 1.4305.
Poignée : Inox 1.4308.

Finition :
Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.

Exemple de commande :
K0121.1110X30 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78



Débrayage de la poignée par traction



KIPP Manette indexable en Inox à tige filetée

Référence	Matière du corps de base	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	A	Nombre de dents	L
K0121.1110X	acier inoxydable	1	M10	19	28	20	41	12	54	49	83	24	25/30/40/50/60
K0121.1112X	acier inoxydable	1	M12	19	28	20	41	12	54	49	83	24	25/30/40/50/60

Manette indexable en acier

avec taraudage



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Poignée : acier 1.0401.

Finition :
Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.

Exemple de commande :
K0752.1051

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir finement structuré,
rouge RAL 3003 finement structuré.

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable en acier avec taraudage

Référence noir	Référence rouge rubis RAL 3003	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0752.1041	**K0752.10427**	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.1051	**K0752.10527**	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.1061	**K0752.10627**	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.2061	**K0752.20627**	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.2081	**K0752.20827**	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.3081	**K0752.30827**	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.3101	**K0752.31027**	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.4101	**K0752.41027**	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.4121	**K0752.41227**	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.5121	**K0752.51227**	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.5161	**K0752.51627**	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Manette indexable en acier

avec filetage



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Poignée : acier 1.0401.

Finition :
Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.

Exemple de commande :
K0752.1051X20

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir finement structuré,
rouge RAL 3003 finement structuré.

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Données techniques

Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
1	M5/M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
3	M8/M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
4	M10/M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
5	M12/M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

KIPP Manette indexable en acier avec vis

Référence noir	Référence rouge rubis RAL 3003	Taille	X	L
K0752.1051X	**K0752.10527X**	1	M5	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0752.1061X	**K0752.10627X**	1	M6	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0752.2061X	**K0752.20627X**	2	M6	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0752.2081X	**K0752.20827X**	2	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0752.2101X	**K0752.21027X**	2	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0752.3081X	**K0752.30827X**	3	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0752.3101X	**K0752.31027X**	3	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0752.4101X	**K0752.41027X**	4	M10	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0752.4121X	**K0752.41227X**	4	M12	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0752.5121X	**K0752.51227X**	5	M12	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0752.5161X	**K0752.51627X**	5	M16	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Manette indexable

avec insert taraudé





Matière :
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier bruni.

Exemple de commande :
K0122.1041

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

noir mat Δ = 1	orange Δ = 2	rouge Δ = 27	argenté métallisé Δ = 3	chromée brillante Δ = 6
	RAL 2004	RAL 3003		

KIPP Manette indexable avec insert taraudé

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0122.003Δ	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004Δ	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005Δ	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104Δ	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105Δ	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106Δ	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206Δ	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208Δ	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308Δ	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310Δ	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410Δ	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412Δ	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512Δ	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516Δ	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Manette indexable

avec insert fileté





Débrayage de la poignée par traction

Matière :
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier bruni.

Exemple de commande :
K0122.0041X10 (manette indexable noir mat ; indiquer la longueur L)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.

Sur demande :
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

noir mat Δ = 1	orange Δ = 2	rouge Δ = 27	argenté métallisé Δ = 3	chromée brillante Δ = 6
	RAL 2004	RAL 3003		

KIPP Manette indexable avec insert fileté

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	Nombre de dents
K0122.004ΔX	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	10/15/20/25/30/35/40/45/50	16
K0122.005ΔX	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	10/15/20/25/30/35/40/45/50	16
K0122.105ΔX	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	10/15/20/25/30/35/40/45/50	16
K0122.106ΔX	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	10/15/20/25/30/35/40/45/50	16
K0122.206ΔX	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60	20
K0122.208ΔX	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60	20
K0122.210ΔX	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60	20
K0122.308ΔX	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60	22
K0122.310ΔX	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60	22
K0122.410ΔX	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90	24
K0122.412ΔX	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90	24
K0122.512ΔX	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90	26
K0122.516ΔX	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90	26

Manette indexable

avec insert taraudé en Inox



Matière :
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :
Manette avec revêtement plastique ou chromé.
Acier naturel.

Exemple de commande :
K0123.1051 (manette indexable noir mat)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

noir mat Δ = 1	orange Δ = 2	rouge Δ = 27	argenté métallisé Δ = 3	chromée brillante Δ = 6
	RAL 2004	RAL 3003		

KIPP Manette indexable avec insert taraudé en Inox

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0123.003Δ	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004Δ	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005Δ	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104Δ	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105Δ	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106Δ	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206Δ	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208Δ	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308Δ	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310Δ	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410Δ	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412Δ	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512Δ	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516Δ	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Manette indexable

avec insert fileté en Inox



Matière :
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :
Manette avec revêtement plastique ou chromé.
Acier naturel.

Exemple de commande :
K0123.1051X25 (manette indexable noir mat ; indiquer la longueur L)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.

Sur demande :
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

noir mat Δ = 1	orange Δ = 2	rouge Δ = 27	argenté métallisé Δ = 3	chromée brillante Δ = 6
	RAL 2004	RAL 3003		

KIPP Manette indexable avec insert fileté en Inox

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	Nombre de dents
K0123.004ΔX	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	10/15/20/25	16
K0123.005ΔX	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	10/15/20/25	16
K0123.105ΔX	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	10/15/20/25	16
K0123.106ΔX	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	10/15/20/25/30/40/50	16
K0123.206ΔX	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	15/20/25/30/40/50/60	20
K0123.208ΔX	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	15/20/25/30/40/50/60	20
K0123.210ΔX	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20/25/30/40/50/60	20
K0123.308ΔX	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	20/25/30/40/50/60	22
K0123.310ΔX	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	20/25/30/40/50/60	22
K0123.412ΔX	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	25/30/40/50/60	24
K0123.516ΔX	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	30/40/50/60	26

Manette indexable avec bouchon de protection

avec insert taraudé



Matière :
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.

Exemple de commande :
K0122.92081

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir mat, RAL 2004 orange.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable avec bouchon de protection avec insert taraudé

Référence noir satiné	Référence orangé pur RAL 2004	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0122.92061	**K0122.92062**	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.92081	**K0122.92082**	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.93081	**K0122.93082**	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.93101	**K0122.93102**	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

Manette indexable avec bouchon de protection

avec insert fileté



Matière :
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :
Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.

Exemple de commande :
K0122.92081X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Couleurs disponibles en standard:
noir satiné, orange RAL 2004.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.

Sur demande :
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Données techniques

Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
3	M8/M10	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

KIPP Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté

Référence noir satiné	Référence orangé pur RAL 2004	Taille	X	L
K0122.92061X	**K0122.92062X**	2	M6	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.92081X	**K0122.92082X**	2	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.92101X	**K0122.92102X**	2	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.93081X	**K0122.93082X**	3	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.93101X	**K0122.93102X**	3	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

Manette indexable avec bouchon de protection

avec insert taraudé en Inox



Matière :
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :
Manette avec revêtement plastique,
Insert inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.

Exemple de commande :
K0123.92081

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable avec bouchon de protection avec insert taraudé en Inox

Référence noir satiné	Référence orangé pur RAL 2004	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0123.92061	**K0123.92062**	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.92081	**K0123.92082**	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.93081	**K0123.93082**	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.93101	**K0123.93102**	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

Manette indexable avec bouchon de protection

avec insert fileté en Inox



Matière :
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :
Manette avec revêtement plastique,
Insert Inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.

Exemple de commande :
K0123.92081X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.

Sur demande :
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Données techniques

Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
3	M8/M10	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

KIPP Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en Inox

Référence noir satiné	Référence orangé pur RAL 2004	Taille	X	L
K0123.92061X	**K0123.92062X**	2	M6	15/20/25/30/40/50/60
K0123.92081X	**K0123.92082X**	2	M8	15/20/25/30/40/50/60
K0123.92101X	**K0123.92102X**	2	M10	20/25/30/40/50/60
K0123.93081X	**K0123.93082X**	3	M8	20/25/30/40/50/60
K0123.93101X	**K0123.93102X**	3	M10	20/25/30/40/50/60

Manette indexable en Inox

avec insert taraudé



Matière :
Poignée en Inox 1.4308.
Autres composants en Inox 1.4305.

Finition :
Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.

Exemple de commande :
K0124.105

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Manette indexable en Inox avec insert taraudé

Référence	Finition	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0124.104	poli	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.105	poli	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.106	poli	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.206	poli	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0124.208	poli	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0124.308	poli	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0124.310	poli	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0124.410	poli	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0124.412	poli	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0124.512	poli	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0124.516	poli	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0124.104153	grenaillé	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.105153	grenaillé	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.106153	grenaillé	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.206153	grenaillé	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0124.208153	grenaillé	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0124.308153	grenaillé	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0124.310153	grenaillé	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0124.410153	grenaillé	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0124.412153	grenaillé	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0124.512153	grenaillé	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0124.516153	grenaillé	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Manette indexable en Inox

avec insert fileté



Débrayage de la poignée par traction

Matière :
Poignée en Inox 1.4308.
Autres composants en Inox 1.4305.

Finition :
Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.

Exemple de commande :
K0124.105X10 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

KIPP Manette indexable en Inox avec insert fileté

Référence	Finition	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0124.105X	poli	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10/15/20/25
K0124.106X	poli	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10/15/20/25/30/40/50
K0124.206X	poli	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.208X	poli	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.210X	poli	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20/25/30/40/50/60
K0124.308X	poli	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
K0124.310X	poli	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
K0124.412X	poli	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25/30/40/50/60
K0124.516X	poli	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30/40/50/60
K0124.105153X	grenaillé	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10/15/20/25
K0124.106153X	grenaillé	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10/15/20/25/30/40/50
K0124.206153X	grenaillé	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.208153X	grenaillé	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.210153X	grenaillé	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20/25/30/40/50/60
K0124.308153X	grenaillé	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
K0124.310153X	grenaillé	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
K0124.412153X	grenaillé	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25/30/40/50/60
K0124.516153X	grenaillé	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30/40/50/60

Manette indexable en Inox avec bouchon de protection

avec insert taraudé



Matière :
Poignée moulé Inox 1.4308
Autres pièces en acier Inox 1.4305

Finition :
Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.

Exemple de commande :
K0124.9208

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable en Inox avec bouchon de protection avec insert taraudé

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0124.9206	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0124.9208	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0124.9308	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0124.9310	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

Manette indexable en Inox avec bouchon de protection

avec insert fileté



Matière :
Poignée moulé Inox 1.4308
Autres pièces en acier Inox 1.4305

Finition :
Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.

Exemple de commande :
K0124.9208X30 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable en Inox avec bouchon de protection avec insert fileté

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0124.9206X	2	M6	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.9208X	2	M8	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.9210X	2	M10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20/25/30/40/50/60
K0124.9308X	3	M8	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
K0124.9310X	3	M10	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60

Manette indexable droite

avec insert taraudé







Matière :
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.

Exemple de commande :
K0737.2061

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable droite avec insert taraudé

Référence noir satiné	Référence orangé pur RAL 2004	Taille	X	T	D	D2	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0737.2061	**K0737.2062**	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.2081	**K0737.2082**	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.3081	**K0737.3082**	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.3101	**K0737.3102**	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22

Manette indexable droite

avec insert fileté







Matière :
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.

Exemple de commande :
K0737.2061X15 (indiquer la longueur L)

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Données techniques

Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
3	M8/M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22

KIPP Manette indexable droite avec insert fileté

Référence noir satiné	Référence orangé pur RAL 2004	Taille	X	L
K0737.2061X	**K0737.2062X**	2	M6	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0737.2081X	**K0737.2082X**	2	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0737.2101X	**K0737.2102X**	2	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0737.3081X	**K0737.3082X**	3	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0737.3101X	**K0737.3102X**	3	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

Manette indexable droite

avec insert taraudé en Inox



Matière :
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :
Poignée avec revêtement plastique.
Autres pièces en Inox naturel

Exemple de commande :
K0738.2061

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox

Référence noir satiné	Référence orangé pur RAL 2004	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0738.2061	**K0738.2062**	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0738.2081	**K0738.2082**	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0738.3081	**K0738.3082**	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0738.3101	**K0738.3102**	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22

Manette indexable droite

avec insert fileté en Inox







Matière :
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :
Poignée avec revêtement plastique.
Autres pièces en Inox naturel

Exemple de commande :
K0738.2061X15 (indiquer la longueur L)

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Données techniques

Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
3	M8/M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22

KIPP Manette indexable droite avec insert fileté en Inox

Référence noir satiné	Référence orangé pur RAL 2004	Taille	X	L
K0738.2061X	**K0738.2062X**	2	M6	15/20/25/30/40/50/60
K0738.2081X	**K0738.2082X**	2	M8	15/20/25/30/40/50/60
K0738.2101X	**K0738.2102X**	2	M10	20/25/30/40/50/60
K0738.3081X	**K0738.3082X**	3	M8	20/25/30/40/50/60
K0738.3101X	**K0738.3102X**	3	M10	20/25/30/40/50/60

Manette indexable

avec insert taraudé et poignée en plastique



La manette indexable NOVO grip constitue pour beaucoup l'exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d'avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d'indexage.

Matière :
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression. Insert en acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Acier bruni.

Exemple de commande :
K0269.10486 (Couleur de la manette : vert signalisation)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	vert Δ = 86	rouge signalisation Δ = 84	jaune colza Δ = 16	bleu signalisation Δ = 87
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017

KIPP Manette indexable avec insert taraudé et poignée en plastique

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0269.104Δ	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.105Δ	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.106Δ	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.206Δ	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.208Δ	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.308Δ	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.310Δ	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.410Δ	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.412Δ	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.512Δ	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.516Δ	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26

Manette indexable

avec insert fileté et poignée en plastique



Débrayage de la poignée par traction

La manette indexable NOVO grip constitue pour beaucoup l'exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d'avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d'indexage.

Matière :
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression. Insert en acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Acier bruni.

Exemple de commande :
K0269.1051X40 (Couleur de la manette : gris foncé. Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	vert Δ = 86	rouge signalisation Δ = 84	jaune colza Δ = 16	bleu signalisation Δ = 87
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017

KIPP Manette indexable avec insert fileté et poignée en plastique

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0269.105ΔX	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0269.106ΔX	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0269.206ΔX	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.208ΔX	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.210ΔX	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.308ΔX	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.310ΔX	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.410ΔX	4	M10	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.412ΔX	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.512ΔX	5	M12	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.516ΔX	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Manette indexable

avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique



La manette indexable NOVO grip constitue pour beaucoup l'exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d'avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d'indexage.

Matière :
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0270.10486 (Couleur de la manette : vert signalisation)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	vert Δ = 86	rouge signalisation Δ = 84	jaune colza Δ = 16	bleu signalisation Δ = 87
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017

KIPP Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0270.104Δ	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.105Δ	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.106Δ	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.206Δ	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.208Δ	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.308Δ	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.310Δ	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.410Δ	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.412Δ	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.512Δ	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.516Δ	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26

Manette indexable

avec insert fileté en Inox et poignée en plastique



La manette indexable NOVO grip constitue pour beaucoup l'exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d'avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d'indexage.

Matière :
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0270.1051X20 (Couleur de la manette : gris foncé. Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	vert Δ = 86	rouge signalisation Δ = 84	jaune colza Δ = 16	bleu signalisation Δ = 87
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017

KIPP Manette indexable avec insert fileté en Inox et poignée en plastique

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0270.105ΔX	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25
K0270.106ΔX	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/40/50
K0270.206ΔX	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/40/50/60
K0270.208ΔX	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/40/50/60
K0270.210ΔX	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/25/30/40/50/60
K0270.308ΔX	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20/25/30/40/50/60
K0270.310ΔX	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20/25/30/40/50/60
K0270.412ΔX	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25/30/40/50/60
K0270.516ΔX	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30/40/50/60

Manette indexable taraudée

avec bouton de dégagement



Matière :
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition :
Acier bruni.

Exemple de commande :
K0269.71104
(Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	rouge signalisation Δ = 3
RAL 7021	RAL 2004	RAL 3020

KIPP Manette indexable taraudée avec bouton pression

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0269.7Δ104	1	M4	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.7Δ105	1	M5	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.7Δ106	1	M6	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.7Δ206	2	M6	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.7Δ208	2	M8	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.7Δ308	3	M8	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.7Δ310	3	M10	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.7Δ410	4	M10	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.7Δ412	4	M12	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.7Δ512	5	M12	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.7Δ516	5	M16	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26

Manette indexable filetée

avec bouton de dégagement



Matière :
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition :
Acier bruni.

Exemple de commande :
K0269.71105X10
(manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation ; indiquer la longueur L)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	rouge signalisation Δ = 3
RAL 7021	RAL 2004	RAL 3020

KIPP Manette indexable filetée avec bouton pression

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0269.7Δ105X	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0269.7Δ106X	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0269.7Δ206X	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.7Δ208X	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.7Δ210X	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.7Δ308X	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.7Δ310X	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.7Δ410X	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.7Δ412X	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.7Δ512X	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.7Δ516X	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Manette indexable taraudée

avec bouton de dégagement, inserts en inox



Matière :
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0270.71104
(manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	rouge signalisation Δ = 3
RAL 7021	RAL 2004	RAL 3020

KIPP Manette indexable taraudée avec bouton pression, pièces métalliques en inox

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0270.7Δ104	1	M4	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.7Δ105	1	M5	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.7Δ106	1	M6	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.7Δ206	2	M6	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.7Δ208	2	M8	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.7Δ308	3	M8	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.7Δ310	3	M10	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.7Δ410	4	M10	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.7Δ412	4	M12	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.7Δ512	5	M12	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.7Δ516	5	M16	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26

Manette indexable filetée

avec bouton de dégagement, inserts en inox



Matière :
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0270.71105X10
(manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation ; indiquer la longueur L)

Nota :
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	rouge signalisation Δ = 3
RAL 7021	RAL 2004	RAL 3020

KIPP Manette indexable filetée avec bouton pression, pièces métalliques en inox

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0270.7Δ105X	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25
K0270.7Δ106X	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/40/50
K0270.7Δ206X	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/40/50/60
K0270.7Δ208X	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/40/50/60
K0270.7Δ210X	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/25/30/40/50/60
K0270.7Δ308X	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20/25/30/40/50/60
K0270.7Δ310X	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20/25/30/40/50/60
K0270.7Δ412X	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25/30/40/50/60
K0270.7Δ516X	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30/40/50/60

Manette indexable antistatique

taraudée, poignée en plastique



Matière :
Poignée en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.

Finition :
Acier bruni, poignée de manutention noir graphite.

Exemple de commande :
K0269.1120624

Utilisation :
Les appareils électriques, électroniques ou autres composants (éléments sensibles aux décharges électrostatiques) peuvent être endommagés voire détruits en raison d'une décharge électrostatique dans un environnement proche.
Une décharge électrostatique peut être causée par des personnes ou par la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques (par ex. lors de la fabrication, du montage, du transport et du stockage, etc.).
Pour empêcher une décharge électrostatique, des produits éliminant les charges électriques conformes à la norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans l'environnement électronique.
Ces produits sont utilisables pour les applications de décharge électrostatique ou des zones de protection contre les décharges électrostatiques (EPA) conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
Pour une identification univoque, le logo ESD jaune est imprimé sur le côté du produit.

Sécurité :
Ces produits éliminant les décharges électrostatiques sont aussi utilisables pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones explosives.
L'utilisation de ces produits éliminant les décharges électrostatiques permet d'empêcher la formation d'une étincelle de décharge électrostatique et par conséquent le risque d'inflammation de gaz ou de poussières, pouvant entraîner une explosion dans les locaux fermés.
Pour protéger les personnes travaillant dans les zones explosives, les fabricants et exploitants d'appareils sont tenus d'appliquer les directives ATEX et de s'y conformer.
La capacité d'élimination des décharges électrostatiques de ces produits est testée par le TÜV Süd.

Groupes cibles :
Fabricants d'appareils soumis à l'obligation de conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE.
Exploitants soumis à l'obligation de conformité à la directive d'exploitation ATEX 1999/92/CE.

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable antistatique avec taraudage et poignée en plastique

Référence	Couleur du corps de base	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0269.1120624	noir graphite RAL 9011	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.1120824	noir graphite RAL 9011	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20

Manette indexable antistatique

avec filetage et poignée en plastique



Matière :
Poignée en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.

Finition :
Acier bruni, poignée de manutention noir graphite.

Exemple de commande :
K0269.1120624X20

Utilisation :
Les appareils électriques, électroniques ou autres composants (éléments sensibles aux décharges électrostatiques) peuvent être endommagés voire détruits en raison d'une décharge électrostatique dans un environnement proche.
Une décharge électrostatique peut être causée par des personnes ou par la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques (par ex. lors de la fabrication, du montage, du transport et du stockage, etc.).
Pour empêcher une décharge électrostatique, des produits éliminant les charges électriques conformes à la norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans l'environnement électronique.
Ces produits sont utilisables pour les applications de décharge électrostatique ou des zones de protection contre les décharges électrostatiques (EPA) conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
Pour une identification univoque, le logo ESD jaune est imprimé sur le côté du produit.

Sécurité :
Ces produits éliminant les décharges électrostatiques sont aussi utilisables pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones explosives.
L'utilisation de ces produits éliminant les décharges électrostatiques permet d'empêcher la formation d'une étincelle de décharge électrostatique et par conséquent le risque d'inflammation de gaz ou de poussières, pouvant entraîner une explosion dans les locaux fermés.
Pour protéger les personnes travaillant dans les zones explosives, les fabricants et exploitants d'appareils sont tenus d'appliquer les directives ATEX et de s'y conformer.
La capacité d'élimination des décharges électrostatiques de ces produits est testée par le TÜV Süd.

Groupes cibles :
Fabricants d'appareils soumis à l'obligation de conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE.
Exploitants soumis à l'obligation de conformité à la directive d'exploitation ATEX 1999/92/CE.

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable antistatique avec filetage et poignée en plastique

Référence	Couleur du corps de base	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0269.1120624X20	noir graphite RAL 9011	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.1120824X20	noir graphite RAL 9011	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.1121024X20	noir graphite RAL 9011	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20

Manette indexable antibactérienne

avec taraudage et poignée en plastique, inox



Matière :
Poignée gris ardoise en plastique renforcé, avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Inox 1.4305.

Finition :
Inox poli.

Exemple de commande :
K0270.12206144

Utilisation :
Les produits KIPP MEDI grip antibactériens présentent une haute efficacité contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, comme les bactéries, les champignons, les virus et notamment les bactéries multi-résistantes (par ex. le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d'argent permanents pour garantir l'efficacité sur l'ensemble du cycle de vie du produit.

Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs, les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDI grip (vérifié et confirmé par un laboratoire d'essai accrédité).
Le risque d'infection lors du contact avec ces produits entre deux cycles de nettoyage est considérablement réduit.

Avantages :
Résistant à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables.

Domaines d' utilisation :
Montage sur les machines, appareils et installations utilisés dans les zones d'hygiène (par ex. dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les zones de rééducation et dans la fabrication de produits alimentaires), mais également dans des installations publiques ou à forte fréquentation (par ex. les maisons de retraite, les crèches ou garderies).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable antibactérienne avec taraudage et poignée en plastique, inox

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0270.12206144	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.12208144	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20

Manette indexable antibactérienne

avec filetage et poignée en plastique, inox



Matière :
Poignée gris ardoise en plastique renforcé, avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Inox 1.4305.

Finition :
Inox poli.

Exemple de commande :
K0270.12210144X20

Utilisation :
Les produits KIPP MEDI grip antibactériens présentent une haute efficacité contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, comme les bactéries, les champignons, les virus et notamment les bactéries multi-résistantes (par ex. le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d'argent permanents pour garantir l'efficacité sur l'ensemble du cycle de vie du produit.

Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs, les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDI grip (vérifié et confirmé par un laboratoire d'essai accrédité).
Le risque d'infection lors du contact avec ces produits entre deux cycles de nettoyage est considérablement réduit.

Avantages :
Résistant à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables.

Domaines d' utilisation :
Montage sur les machines, appareils et installations utilisés dans les zones d'hygiène (par ex. dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les zones de rééducation et dans la fabrication de produits alimentaires), mais également dans des installations publiques ou à forte fréquentation (par ex. les maisons de retraite, les crèches ou garderies).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable antibactérienne avec filetage et poignée en plastique, inox

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0270.12206144X20	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.12208144X20	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.12210144X20	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20

Manette indexable 2K

bi-composants avec insert taraudé



Matière :
Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Pièces en acier : classe de résistance 5.8.

Finition :
Acier bruni.

Exemple de commande :
K0125.10401

Nota :
Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Sur demande :
Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable 2K avec insert taraudé

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0125.10401	1	M4	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.10501	1	M5	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.10601	1	M6	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.20601	2	M6	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0125.20801	2	M8	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0125.30801	3	M8	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
K0125.31001	3	M10	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22

Manette indexable 2K

bi-composants avec insert fileté





Matière :
Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Pièces en acier : classe de résistance 5.8.

Finition :
Acier bruni.

Exemple de commande :
K0125.10501X10 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Sur demande :
Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable 2K avec insert fileté

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0125.10501X	1	M5	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0125.10601X	1	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0125.20601X	2	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0125.20801X	2	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0125.21001X	2	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0125.30801X	3	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0125.31001X	3	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

Manette indexable 2K

bi-composants avec insert taraudé en Inox



Matière :
Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Insert en acier : Inox, 1.4305.

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0126.10401

Nota :
Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Sur demande :
Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable 2K avec insert taraudé en Inox

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0126.10401	1	M4	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.10501	1	M5	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.10601	1	M6	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.20601	2	M6	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0126.20801	2	M8	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0126.30801	3	M8	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
K0126.31001	3	M10	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22

Manette indexable 2K

bi-composants avec insert fileté en Inox





Matière :
Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Insert en acier : Inox 1.4305.

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0126.10501X10 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Sur demande :
Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable 2K avec insert fileté en Inox

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0126.10501X	1	M5	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10/15/20/25
K0126.10601X	1	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10/15/20/25/30/40/50
K0126.20601X	2	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/40/50/60
K0126.20801X	2	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/40/50/60
K0126.21001X	2	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20/25/30/40/50/60
K0126.30801X	3	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20/25/30/40/50/60
K0126.31001X	3	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20/25/30/40/50/60

Manette indexable ECO

taraudée





Matière :
Poignée et insert en plastique renforcé.

Pour les tailles 1 et 2, insert en laiton.
Pour la taille 3, insert en acier.

Finition :
Acier zingué passivé bleu

Exemple de commande :
K0252.1041

Nota :
Couleur disponible en standard : RAL 7021 gris foncé.

Sur demande :
Autres taraudages, couleurs, et finitions spéciales.

Débrayage de la poignée par pression

KIPP Manette indexable ECO taraudée

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0252.1041	1	M4	6	10	12,6	14,1	21,7	5	11,3	32	29,1	47,9	55	13	12
K0252.1051	1	M5	6	10	12,6	14,1	21,7	5	11,3	32	29,1	47,9	55	13	12
K0252.2051	2	M5	7,5	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12
K0252.2061	2	M6	9	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12
K0252.2081	2	M8	9	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12
K0252.3081	3	M8	12	17	20,4	23,9	40,7	10	23,1	58,1	53,3	81,1	93	22	12
K0252.3101	3	M10	12	17	20,4	23,9	40,7	10	23,1	58,1	53,3	81,1	93	22	12

Manette indexable ECO

filetée





Matière :
Poignée et insert en plastique renforcé.
Boulon fileté en acier 5.8.

Finition :
Acier zingué passivé bleu

Exemple de commande :
K0252.1041X10
(indiquer la longueur L)

Nota :
Couleur disponible en standard : RAL 7021 gris foncé.

Sur demande :
Autres filetages, couleurs, et finitions spéciales.

Débrayage de la poignée par pression

KIPP Manette indexable ECO filetée

Référence	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0252.1041X	1	M4	10	12,6	14,1	21,7	5	11,3	32	29,1	47,9	55	13	12	10/15/20
K0252.1051X	1	M5	10	12,6	14,1	21,7	5	11,3	32	29,1	47,9	55	13	12	10/15/20/25
K0252.2051X	2	M5	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12	10/15/20/25/30/40
K0252.2061X	2	M6	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12	10/15/20/25/30/40
K0252.2081X	2	M8	13,5	17	19	28	5,5	14	41,9	38	64,5	74	17,5	12	10/15/20/25/30/40
K0252.3081X	3	M8	17	20,4	23,9	40,7	10	23,1	58,1	53,3	81,1	93	22	12	20/25/30/40/50/60
K0252.3101X	3	M10	17	20,4	23,9	40,7	10	23,1	58,1	53,3	81,1	93	22	12	20/25/30/40/50/60

Manette indexable ergonomique

avec taraudage





Matière :
Poignée de manutention :
Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques :
Classe de résistance 5.8.

Finition :
Pièces en acier zingué, passivé bleu.

Exemple de commande :
K0981.3081

Nota :
La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.

Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable ergonomique avec taraudage

Référence	Taille	X	T	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0981.3081	3	M8	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22
K0981.3101	3	M10	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22

Manette indexable ergonomique

avec filetage



Sur demande :
Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

Matière :
Poignée de manutention :
Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques :
Classe de résistance 5.8.

Finition :
Pièces en acier zingué, passivé bleu.

Exemple de commande :
K0981.3081X15

Nota :
La combinaison de couleur gris graphite RAL 9011 (composants durs) et gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.

Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.

KIPP Manette indexable ergonomique avec filetage

Référence	Taille	X	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0981.3081X15	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	15
K0981.3081X20	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
K0981.3081X25	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
K0981.3081X30	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
K0981.3081X35	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	35
K0981.3081X40	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
K0981.3081X45	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	45
K0981.3081X50	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
K0981.3081X55	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	55
K0981.3081X60	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60
K0981.3101X15	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	15
K0981.3101X20	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
K0981.3101X25	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
K0981.3101X30	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
K0981.3101X35	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	35
K0981.3101X40	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
K0981.3101X45	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	45
K0981.3101X50	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
K0981.3101X55	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	55
K0981.3101X60	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60

Manette indexable ergonomique

avec taraudage, insert en Inox





Matière :
Poignée de manutention :
Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques :
Inox, 1.4305.

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0982.3081

Nota :
La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.

Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.

Sur demande :
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable ergonomique avec taraudage, insert en inox

Référence	Taille	X	T	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0982.3081	3	M8	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22
K0982.3101	3	M10	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22

Manette indexable ergonomique

avec filetage, insert en Inox



Débrayage de la poignée par traction

Matière :
Poignée de manutention :
Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques :
Inox, 1.4305.

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0982.3081X20

Nota :
La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.

Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.

Sur demande :
Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques. La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).

KIPP Manette indexable ergonomique avec filetage, insert en inox

Référence	Taille	X	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K0982.3081X20	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
K0982.3081X25	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
K0982.3081X30	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
K0982.3081X40	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
K0982.3081X50	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
K0982.3081X60	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60
K0982.3101X20	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
K0982.3101X25	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
K0982.3101X30	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
K0982.3101X40	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
K0982.3101X50	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
K0982.3101X60	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60

Manette indexable avec doigt d'appui

Ⓐ Ⓑ





Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ



Matière :
Manette en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en laiton, acier ou POM.
Bille en acier.

Finition :
Acier bruni.

Exemple de commande :
K0780.12061X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les différents doigts d'appui sont utilisés pour éviter les points de pression, compenser les irrégularités de la contre-pièce ou améliorer la préhension de la pièce à serrer.

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, couleurs de manette et variantes de doigt ou versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
Forme A : doigt d'appui en laiton
Forme B : doigt d'appui en POM
Forme C : avec bille
Forme D : avec bille avec plat
Forme E : avec pointe
Forme F : avec insert bombé

Débrayage de la poignée par traction

KIPP Manette indexable avec doigt d'appui

Référence	Forme	Matière de composant	Taille	X	D	D1	D2	D3	Bille-Ø	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L	L1
K0780.11051X	A	laiton	1	M5	10	13	14,5	3	-	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20/30/40/50	-
K0780.11061X	A	laiton	1	M6	10	13	14,5	4	-	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20/30/40/50	-
K0780.12061X	A	laiton	2	M6	13,5	18	19,5	4	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/30/40/50/60	-
K0780.12081X	A	laiton	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/30/40/50/60	-
K0780.12101X	A	laiton	2	M10	13,5	18	19,5	7	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/30/40/50/60	-
K0780.21051X	B	ergot en POM	1	M5	10	13	14,5	3	-	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20,5/30,5/40,5/50,5	-
K0780.21061X	B	ergot en POM	1	M6	10	13	14,5	3,5	-	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,8/29,8/39,8/49,8	-
K0780.22061X	B	ergot en POM	2	M6	13,5	18	19,5	3,5	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,8/29,8/39,8/49,8/59,8	-
K0780.22081X	B	ergot en POM	2	M8	13,5	18	19,5	5	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,6/29,6/39,6/49,6/59,6	-
K0780.22101X	B	ergot en POM	2	M10	13,5	18	19,5	6,5	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,9/29,9/39,9/49,9/59,9	-
K0780.31051X	C	bille en acier	1	M5	10	13	14,5	-	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,5/29,5/39,5/49,5	-
K0780.31061X	C	bille en acier	1	M6	10	13	14,5	-	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,3/29,3/39,3/49,3	-
K0780.32061X	C	bille en acier	2	M6	13,5	18	19,5	-	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,3/29,3/39,3/49,3/59,3	-
K0780.32081X	C	bille en acier	2	M8	13,5	18	19,5	-	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,2/29,2/39,2/49,2/59,2	-
K0780.32101X	C	bille en acier	2	M10	13,5	18	19,5	-	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,7/29,7/39,7/49,7/59,7	-
K0780.41051X	D	bille en acier	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,1/29,1/39,1/49,1	-
K0780.41061X	D	bille en acier	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	18,6/28,6/38,6/48,6	-
K0780.42061X	D	bille en acier	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,6/28,6/38,6/48,6/58,6	-
K0780.42081X	D	bille en acier	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,3/28,3/38,3/48,3/58,3	-
K0780.42101X	D	bille en acier	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,3/28,3/38,3/48,3/58,3	-
K0780.51051X	E	acier	1	M5	10	13	14,5	3	-	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20/30/40/50	0,5
K0780.51061X	E	acier	1	M6	10	13	14,5	4	-	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20/30/40/50	0,8
K0780.52061X	E	acier	2	M6	13,5	18	19,5	4	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/30/40/50/60	0,8
K0780.52081X	E	acier	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/30/40/50/60	1
K0780.52101X	E	acier	2	M10	13,5	18	19,5	7	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/30/40/50/60	1,5
K0780.61051X	F	acier	1	M5	10	13	14,5	3	-	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20,5/30,5/40,5/50,5	-
K0780.61061X	F	acier	1	M6	10	13	14,5	4	-	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20,8/30,8/40,8/50,8	-
K0780.62061X	F	acier	2	M6	13,5	18	19,5	4	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,8/30,8/40,8/50,8/60,8	-
K0780.62081X	F	acier	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,8/30,8/40,8/50,8/60,8	-
K0780.62101X	F	acier	2	M10	13,5	18	19,5	7	-	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20,9/30,9/40,9/50,9/60,9	-

Manette fixe











Matière :
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Manette gris foncé, insert zingué passivé bleu

Exemple de commande :
K0175.105X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.

Sur demande :
Finitions spéciales.

Manette fixe

KIPP Manette fixe avec taraudage

Référence	Finition	Taille	X	T	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
K0175.104000	Taraudage	1	M4	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.105000	Taraudage	1	M5	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.106000	Taraudage	1	M6	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.208000	Taraudage	2	M8	14	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.310000	Taraudage	3	M10	14	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.412000	Taraudage	4	M12	18	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.516000	Taraudage	5	M16	18	30,8	31	31	21	63	110	126	16

KIPP Manette fixe avec filetage

Référence	Finition	Taille	X	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B	L
K0175.105X	filetage	1	M5	13,8	14	17	11	27	40	47	8	20
K0175.106X	filetage	1	M6	13,8	14	17	11	27	40	47	8	20
K0175.208X	filetage	2	M8	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9	15/20/30
K0175.310X	filetage	3	M10	21,8	22	22	14	45	80	91	11	30
K0175.412X	filetage	4	M12	25,8	26	26	17	54	95	108	13	30
K0175.516X	filetage	5	M16	30,8	31	31	21	63	110	126	16	40

KIPP Manette fixe avec alésage ajusté

Référence	Finition	Taille	X	T1	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
K0175.106001	trou de passage de vis	1	6	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.208001	trou de passage de vis	2	8	14	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.310001	trou de passage de vis	3	10	14	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.412001	trou de passage de vis	4	12	18	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.516001	trou de passage de vis	5	16	18	30,8	31	31	21	63	110	126	16

KIPP Manette fixe avec carré femelle

Référence	Finition	Taille	S	T2	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
K0175.105002	carré femelle	1	5	13	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.206002	carré femelle	2	6	16	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.308002	carré femelle	3	8	18	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.410002	carré femelle	4	10	20	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.512002	carré femelle	5	12	26	30,8	31	31	21	63	110	126	16

Poignée indexable

avec insert taraudé



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.

Finition :
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.

Exemple de commande :
K0108.1082

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Poignée indexable avec insert taraudé

Référence 0°	Référence 20°	Taille	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents
K0108.1082	**K0108.1081**	1	M8	14	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22
K0108.1102	**K0108.1101**	1	M10	14	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22
K0108.2102	**K0108.2101**	2	M10	17	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/-	-/15	24
K0108.2122	**K0108.2121**	2	M12	17	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/-	-/15	24
K0108.3122	**K0108.3121**	3	M12	23	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26
K0108.3162	**K0108.3161**	3	M16	23	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26
K0108.4162	**K0108.4161**	4	M16	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36
K0108.4202	**K0108.4201**	4	M20	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36
K0108.4242	**K0108.4241**	4	M24	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36

Poignée indexable

avec vis



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.

Finition :
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.

Exemple de commande :
K0108.1082X30 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78



Débrayage de la poignée par traction



KIPP Poignée indexable avec vis

Référence 0°	Référence 20°	Taille	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents	L
K0108.1082X	K0108.1081X	1	M8	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22	15/20/25/30/40/50/60
K0108.1102X	K0108.1101X	1	M10	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22	15/20/25/30/40/50/60
K0108.1122X	K0108.1121X	1	M12	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22	15/20/25/30/40/50/60
K0108.2122X	K0108.2121X	2	M12	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/-	-/15	24	20/25/30/40/50/60
K0108.3122X	K0108.3121X	3	M12	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26	20/25/30/40/50/60/70/80/90
K0108.3162X	K0108.3161X	3	M16	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26	20/25/30/40/50/60/70/80/90
K0108.4162X	K0108.4161X	4	M16	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36	30/40/50/60/70/80/90
K0108.4202X	K0108.4201X	4	M20	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36	30/40/50/60/70/80/90
K0108.4242X	K0108.4241X	4	M24	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36	30/40/50/60/70/80/90

Poignée indexable en Inox

avec insert taraudé



Matière :
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :
Acier poli.

Exemple de commande :
K0109.1082

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Poignée indexable en Inox avec insert taraudé

Référence 0°	Référence 20°	Taille	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents
K0109.1082	**K0109.1081**	1	M8	14	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22
K0109.1102	**K0109.1101**	1	M10	14	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22
K0109.2102	**K0109.2101**	2	M10	17	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/-	-/15	24
K0109.2122	**K0109.2121**	2	M12	17	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/-	-/15	24
K0109.3122	**K0109.3121**	3	M12	23	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26
K0109.3162	**K0109.3161**	3	M16	23	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26
K0109.4162	**K0109.4161**	4	M16	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36
K0109.4202	**K0109.4201**	4	M20	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36

Poignée indexable en Inox

avec vis



Matière :
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :
Acier poli.

Exemple de commande :
K0109.1082X30 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78



Débrayage de la poignée par traction



KIPP Poignée indexable en Inox avec vis

Référence 0°	Référence 20°	Taille	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents	L
K0109.1082X	K0109.1081X	1	M8	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22	15/20/25/30/40/50/60
K0109.1102X	K0109.1101X	1	M10	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22	15/20/25/30/40/50/60
K0109.1122X	K0109.1121X	1	M12	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22	15/20/25/30/40/50/60
K0109.2122X	K0109.2121X	2	M12	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/-	-/15	24	20/25/30/40/50/60
K0109.3122X	K0109.3121X	3	M12	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26	20/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.3162X	K0109.3161X	3	M16	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26	20/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.4162X	K0109.4161X	4	M16	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36	30/40/50/60/70/80/90
K0109.4202X	K0109.4201X	4	M20	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36	30/40/50/60/70/80/90

Poignée indexable de sécurité

avec insert taraudé

Ce produit a été testé et homologué par la Commission Professionnelle Fédérale Fer et Métaux II.



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.

Finition :
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.

Exemple de commande :
K0112.1108

Consignes d´utilisation :
Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à insert taraudé, il faut appuyer sur celle-ci jusqu'à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité (la poignée tourne librement).

Sur demande :
Finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (prix spécifique).

Engagement de la poignée par pression (fonction de sécurité)



KIPP Poignée indexable de sécurité avec insert taraudé

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	A	A2	Nombre de dents
K0112.1108	1	M8	14	16	24	25	10	49,5	9,5	63,5	44,5	88	15	22
K0112.1110	1	M10	14	16	24	25	10	49,5	9,5	63,5	44,5	88	15	22
K0112.1210	2	M10	17	19	28	32	12	56,5	10,5	74	51	106	15	24
K0112.1212	2	M12	17	19	28	32	12	56,5	10,5	74	51	106	15	24
K0112.1312	3	M12	23	23	33	32	13	64,5	12,5	87,5	57,5	128,5	15	26
K0112.1316	3	M16	23	23	33	32	13	64,5	12,5	87,5	57,5	128,5	15	26

Poignée indexable de sécurité

avec vis

Ce produit a été testé et homologué par la Commission Professionnelle Fédérale Fer et Métaux II.



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.

Finition :
Revêtement plastique finement structuré, noir.

Exemple de commande :
K0112.1108X30 (Indiquer la longueur «L»)

Consignes d´utilisation :
Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à tige filetée, il faut appuyer sur celle-ci jusqu'à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité (la poignée tourne librement).

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Engagement de la poignée par pression (fonction de sécurité)



KIPP Poignée indexable de sécurité avec vis

Référence	Taille	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	A	A2	Nombre de dents	L
K0112.1108X20	1	M8	16	24	25	10	49,5	9,5	63,5	44,5	88	15	22	20/25/30/40/50/60
K0112.1110X20	1	M10	16	24	25	10	49,5	9,5	63,5	44,5	88	15	22	20/25/30/40/50/60
K0112.1112X20	1	M12	16	24	25	10	49,5	9,5	63,5	44,5	88	15	22	20/25/30/40/50/60
K0112.1212X20	2	M12	19	28	32	12	56,5	10,5	74	51	106	15	24	20/25/30/40/50/60
K0112.1312X25	3	M12	23	33	32	13	64,5	12,5	87,5	57,5	128,5	15	26	25/30/40/50/60
K0112.1316X25	3	M16	23	33	32	13	64,5	12,5	87,5	57,5	128,5	15	26	25/30/40/50/60

Poignée indexable basse

avec insert taraudé



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.

Finition :
Bruni.

Exemple de commande :
K0114.1061

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (prix spécifique).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Poignée indexable basse avec insert taraudé

Référence 0°	Référence 15°	Taille	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents
K0114.1061	**K0114.1062**	1	M6	18	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-/29	-/100	102/-	-/15	26
K0114.1081	**K0114.1082**	1	M8	18	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-/29	-/100	102/-	-/15	26
K0114.2101	**K0114.2102**	2	M10	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-/38	-/127	131/-	-/15	30
K0114.2121	**K0114.2122**	2	M12	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-/38	-/127	131/-	-/15	30
K0114.3121	**K0114.3122**	3	M12	27	23	45	37	14	28	2	17	33	-/48	-/145	148/-	-/15	36
K0114.3161	**K0114.3162**	3	M16	27	23	45	37	14	28	2	17	33	-/48	-/145	148/-	-/15	36

Poignée indexable basse avec vis



Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.

Finition :
Bruni.

Exemple de commande :
K0114.1081X30 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78





Débrayage de la poignée par traction



KIPP Poignée indexable basse avec vis

Référence 0°	Référence 15°	Taille	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents	L
K0114.1081X	K0114.1082X	1	M8	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-/29	-/100	102/-	-/15	20	15/20/25/30/40/50/60
K0114.1101X	K0114.1102X	1	M10	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-/29	-/100	102/-	-/15	20	15/20/25/30/40/50/60
K0114.2101X	K0114.2102X	2	M10	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-/38	-/127	131/-	-/15	24	20/25/30/40/50/60
K0114.2121X	K0114.2122X	2	M12	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-/38	-/127	131/-	-/15	24	20/25/30/40/50/60
K0114.3121X	K0114.3122X	3	M12	23	45	37	14	28	2	17	33	-/48	-/145	148/-	-/15	26	20/25/30/40/50/60
K0114.3161X	K0114.3162X	3	M16	23	45	37	14	28	2	17	33	-/48	-/145	148/-	-/15	26	20/25/30/40/50/60

Poignée indexable basse en Inox

avec insert taraudé



Matière :
Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0129.1081

Sur demande :
Autres taraudages et finitions spéciales. Les cotes „H1“ et „A1“ sont disponibles dans d'autres longueurs sur demande, moyennant un surcoût.

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé

Référence	Taille	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	A1	Nombre de dents
K0129.1081	1	M8	18	13,5	33	25	10	19	2	12	23	102	26
K0129.2101	2	M10	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	131	30
K0129.2121	2	M12	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	131	30
K0129.3161	3	M16	27	23	45	37	14	28	2	17	33	148	36

Poignée indexable basse en Inox

avec vis



Matière :
Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :
Acier inox naturel.

Exemple de commande :
K0129.1081X40 (indiquer la longueur L)

Sur demande :
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales. Les cotes „H1“ et „A1“ sont disponibles dans d'autres longueurs sur demande, moyennant un surcoût.

Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Poignée indexable basse en Inox avec vis

Référence	Taille	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	A1	Nombre de dents	L
K0129.1081X	1	M8	13,5	33	25	10	19	2	12	23	102	26	30/40/50
K0129.2101X	2	M10	19	41	30	12	22	2	13,5	26	131	30	30/40/50/60
K0129.2121X	2	M12	19	41	30	12	22	2	13,5	26	131	30	30/40/50/60
K0129.3161X	3	M16	23	45	37	14	28	2	17	33	148	36	40/50/60

Manette

DIN 99

Ⓛ



Ⓝ



Matière :
Acier.

Finition :
Poli.

Exemple de commande :
K0174.212

Nota :
Pour fixer la manette à un autre élément, le collage est plus économique que le goupillage.

Indication de dessin :
Forme L : avec trou lamé
Forme N : avec taraudage



KIPP Manette DIN 99

Référence Forme L	Référence Forme N	A	D4	D5	B1	B2	D1	D2 Sphère	L2	H
K0174.106	**K0174.206**	4	6/-	-/M6	9,5/-	-/9,5	8	12	48	24
K0174.108	**K0174.208**	5	8/-	-/M8	12/-	-/12	10	16	60	30,5
K0174.110	**K0174.210**	6	10/-	-/M10	14,5/-	-/14,5	13	20	76	38
K0174.112	**K0174.212**	7,5	12/-	-/M12	18,5/-	-/18,5	16	25	95	47
K0174.116	**K0174.216**	10	16/-	-/M16	24/-	-/24	20	32	119	59,5
K0174.120	**K0174.220**	12,5	20/-	-/M20	30/-	-/30	25	40	152	75,5

Poignée indexable





Matière :
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.

Finition :
Bruni.

Exemple de commande :
K0176.208

Nota :
Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de commutation simples.
L'espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.

Sur demande :
Autres taraudages, alésages et finitions spéciales. La cote «A» est disponible en d'autres longueurs (prix spécifique).



KIPP Poignée indexable

Référence	Finition	Taille	X	T	T1	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K0176.208	Taraudage	1	M8	18	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.210	Taraudage	1	M10	19	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.212	Taraudage	2	M12	20	-	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.216	Taraudage	3	M16	23	-	33	13	32	52	72	41	121	15
K0176.220	Taraudage	4	M20	26	-	41	13	32	61	80	49	123	15
K0176.108	trou de passage de vis	1	8	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.110	trou de passage de vis	1	10	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.112	trou de passage de vis	2	12	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.114	trou de passage de vis	2	14	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.116	trou de passage de vis	3	16	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15
K0176.118	trou de passage de vis	3	18	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15
K0176.120	trou de passage de vis	4	20	-	32	41	13	32	61	80	49	123	15

Poignée indexable basse



Matière :
Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.

Finition :
Bruni.

Exemple de commande :
K0177.206

Nota :
Les poignées simples basses s'utilisent pour des applications de serrage et de commutation simples. L'espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.

Sur demande :
Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d'autres longueurs (prix spécifique).

Poignée indexable basse

KIPP Poignée simple basse avec taraudage

Référence	Finition	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
K0177.206	Taraudage	1	M6	25	8	20	14	22	8,5	75	15
K0177.208	Taraudage	1	M8	25	8	20	14	22	8,5	75	15
K0177.210	Taraudage	1	M10	25	8	20	14	22	8,5	75	15
K0177.212	Taraudage	2	M12	33	10	25	17	27	10	100	15
K0177.216	Taraudage	2	M16	33	10	25	17	27	10	100	15
K0177.220	Taraudage	3	M20	41	12	30	20	36	11,5	128	15
K0177.224	Taraudage	3	M24	41	12	30	20	36	11,5	128	15

KIPP Poignée simple basse avec alésage

Référence	Finition	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
K0177.106	trou de passage de vis	1	6	25	8	20	14	22	8,5	75	15
K0177.108	trou de passage de vis	1	8	25	8	20	14	22	8,5	75	15
K0177.110	trou de passage de vis	1	10	25	8	20	14	22	8,5	75	15
K0177.112	trou de passage de vis	2	12	33	10	25	17	27	10	100	15
K0177.116	trou de passage de vis	2	16	33	10	25	17	27	10	100	15
K0177.120	trou de passage de vis	3	20	41	12	30	20	36	11,5	128	15
K0177.124	trou de passage de vis	3	24	41	12	30	20	36	11,5	128	15

KIPP Poignée simple basse avec crénelage

Référence	Finition	Taille	SW	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
K0177.305	crénelage	1	5,5	25	8	20	14	22	8,5	75	15
K0177.307	crénelage	1	7	25	8	20	14	22	8,5	75	15
K0177.309	crénelage	2	9	33	10	25	17	27	10	100	15
K0177.311	crénelage	2	11	33	10	25	17	27	10	100	15
K0177.314	crénelage	3	14	41	12	30	20	36	11,5	128	15
K0177.319	crénelage	3	19	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Poignée à cliquet réversible











Matière :
Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.

Finition :
Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).

Exemple de commande :
K0128.316

Nota :
Cliquet Type A :
Serrage et desserrage dans un espace réduit, tout en couvrant une trajectoire maximum. Pour inverser le sens du cliquet, tourner ce dernier de 180°.

Cliquet Type B (version spéciale) :
Serrage et desserrage dans un espace réduit, tout en couvrant une trajectoire faible. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Sur demande :
Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «E» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.



Poignée à cliquet réversible

KIPP Poignée à cliquet réversible avec taraudage

Référence	Taille	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	C	A	E	Nombre de crans
K0128.310	1	M10	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.312	1	M12	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.314	2	M14	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.316	2	M16	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.318	3	M18	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.320	3	M20	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.322	4	M22	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.324	4	M24	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.327	4	M27	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.330	5	M30	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11
K0128.336	5	M36	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11
K0128.342	5	M42	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11

KIPP Poignée à cliquet réversible avec alésage

Référence	Taille	Alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 F. 1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	C	A	E	Nombre de crans
K0128.412	1	12	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.414	2	14	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.415	2	15	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.416	2	16	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.418	3	18	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.420	3	20	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.422	4	22	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.425	4	25	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.427	4	27	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.430	5	30	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11
K0128.436	5	36	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11

KIPP Poignée à cliquet réversible avec carré femelle

Référence	Taille	Carré femelle SW	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	C	A	E	Nombre de crans
K0128.510	1	10	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.512	1	12	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.513	2	13	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.514	2	14	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.517	3	17	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.519	4	19	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.520	4	20	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.522	4	22	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.524	4	24	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.530	5	30	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11
K0128.532	5	32	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11

Levier à serrage rapide

avec taraudage ou filetage en acier ou Inox



Matière :
Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.

Finition :
Poignée, laquage poudre noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré.

Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels. Goujon et rondelle acier zingués passivés bleu ou inox naturel

Exemple de commande :
K0005.101105X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).

Levier à serrage rapide

avec taraudage ou filetage en acier ou Inox

KIPP Levier à serrage rapide avec taraudage, poignée noire

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0005.9501103	K0005.9511103	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.9501104	K0005.9511104	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.0501104	K0005.0511104	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.0501105	K0005.0511105	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.1501105	K0005.1511105	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.1501106	K0005.1511106	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.2501108	K0005.2511108	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

KIPP Levier à serrage rapide avec taraudage, poignée rouge

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0005.9501403	K0005.9511403	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.9501404	K0005.9511404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.0501404	K0005.0511404	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.0501405	K0005.0511405	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.1501405	K0005.1511405	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.1501406	K0005.1511406	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.2501408	K0005.2511408	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

KIPP Levier à serrage rapide avec filetage, poignée noire

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0005.9501103X	K0005.9511103X	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0005.9501104X	K0005.9511104X	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0005.0501104X	K0005.0511104X	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0005.0501105X	K0005.0511105X	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0005.1501105X	K0005.1511105X	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0005.1501106X	K0005.1511106X	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0005.2501108X	K0005.2511108X	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0005.2501110X	K0005.2511110X	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

KIPP Levier à serrage rapide avec filetage, poignée rouge

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0005.9501403X	K0005.9511403X	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0005.9501404X	K0005.9511404X	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0005.0501404X	K0005.0511404X	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0005.0501405X	K0005.0511405X	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0005.1501405X	K0005.1511405X	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0005.1501406X	K0005.1511406X	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0005.2501408X	K0005.2511408X	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0005.2501410X	K0005.2511410X	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à serrage rapide

avec taraudage et filetage





Matière :
Poignée acier 1.0401.
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation inox 1.4305.
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.

Exemple de commande :
K0788.1502205

Nota :
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).

Levier à serrage rapide

avec taraudage et filetage

KIPP Levier à serrage rapide en acier avec taraudage

Référence	Taille	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0788.1502205	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0788.1502206	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0788.2502208	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

KIPP Levier à serrage rapide en acier avec vis

Référence	Taille	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0788.1502205X	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0788.1502206X	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0788.2502208X	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0788.2502210X	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à serrage rapide en Inox

avec taraudage ou filetage



Matière :
Poignée 1.4308.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, rondelle et goujon 1.4305.

Finition :
Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Rondelle de pression, noir.
Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel.

Exemple de commande :
K0645.1512005X20 (indiquer la longueur L)

Nota :
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).

Levier à serrage rapide en Inox

avec taraudage ou filetage

KIPP Levier à serrage rapide en Inox avec taraudage

Référence	Surface	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0645.9512003	électropoli	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.9512004	électropoli	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.0512004	électropoli	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0512005	électropoli	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.1512005	électropoli	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1512006	électropoli	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2512008	électropoli	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
K0645.9512303	grenaillé	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.9512304	grenaillé	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.0512304	grenaillé	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0512305	grenaillé	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.1512305	grenaillé	M5	18,1	9	21,4	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1512306	grenaillé	M6	18,1	9	21,4	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2512308	grenaillé	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

KIPP Levier à serrage rapide en Inox avec vis

Référence	Surface	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0645.9512003X	électropoli	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0645.9512004X	électropoli	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0645.0512004X	électropoli	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0645.0512005X	électropoli	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0645.1512005X	électropoli	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,5	20/30/40/50	1,2	4	120
K0645.1512006X	électropoli	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,5	20/30/40/50	1,2	4	120
K0645.2512008X	électropoli	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0645.2512010X	électropoli	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0645.9512303X	grenaillé	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0645.9512304X	grenaillé	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0645.0512304X	grenaillé	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0645.0512305X	grenaillé	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0645.1512305X	grenaillé	M5	18,1	9	21,4	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0645.1512306X	grenaillé	M6	18,1	9	21,4	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0645.2512308X	grenaillé	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0645.2512310X	grenaillé	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à serrage rapide en Inox

avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en Inox



Matière :
Poignée 1.4308.
Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.
Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.

Finition :
Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.

Exemple de commande :
K0645.0541005X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.

Levier à serrage rapide en Inox

avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en Inox

KIPP Levier à serrage rapide en Inox avec taraudage, rondelle de pression en Inox

Référence électropoli	Référence grenaillé	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0645.9541003	**K0645.9541303**	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.9541004	**K0645.9541304**	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.0541004	**K0645.0541304**	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0541005	**K0645.0541305**	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.1541005	**K0645.1541305**	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1541006	**K0645.1541306**	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2541008	**K0645.2541308**	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350

KIPP Levier à serrage rapide en Inox avec filetage, rondelle de pression en Inox

Référence électropoli	Référence grenaillé	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0645.9541003X	**K0645.9541303X**	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0645.9541004X	**K0645.9541304X**	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0645.0541004X	**K0645.0541304X**	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0645.0541005X	**K0645.0541305X**	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0645.1541005X	**K0645.1541305X**	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,5	20/30/40/50	1,2	4	120
K0645.1541006X	**K0645.1541306X**	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,5	20/30/40/50	1,2	4	120
K0645.2541008X	**K0645.2541308X**	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0645.2541010X	**K0645.2541310X**	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à serrage rapide avec poignée en plastique

avec taraudage ou filetage, acier ou Inox





Matière :
Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66.
Axe d'articulation en Inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation naturel.
Goujon et rondelle passivés bleu ou Inox naturel.

Exemple de commande :
K0646.1521105X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps), ce qui peut diminuer la force de serrage.

Levier à serrage rapide avec poignée en plastique

avec taraudage ou filetage, acier ou Inox

KIPP Levier à serrage rapide avec poignée en plastique et taraudage, poignée noire

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0646.1521105	**K0646.1531105**	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.1521106	**K0646.1531106**	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.2521108	**K0646.2531108**	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170

KIPP Levier à serrage rapide avec poignée en plastique et taraudage, poignée rouge

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0646.15218405	**K0646.15318405**	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.15218406	**K0646.15318406**	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.25218408	**K0646.25318408**	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170

KIPP Levier à serrage rapide avec poignée en plastique et filetage, poignée noire

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0646.1521105X	**K0646.1531105X**	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	1,15	2,5	125
K0646.1521106X	**K0646.1531106X**	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	1,15	2,5	125
K0646.2521108X	**K0646.2531108X**	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25/30/40/50	1,5	5	170
K0646.2521110X	**K0646.2531110X**	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25/30/40/50	1,5	5	170

KIPP Levier à serrage rapide avec poignée en plastique et filetage, poignée rouge

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0646.15218405X	**K0646.15318405X**	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	1,15	2,5	125
K0646.15218406X	**K0646.15318406X**	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	1,15	2,5	125
K0646.25218408X	**K0646.25318408X**	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25/30/40/50	1,5	5	170
K0646.25218410X	**K0646.25318410X**	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25/30/40/50	1,5	5	170

Levier à serrage rapide réglable

avec insert fileté en acier ou Inox



Matière :
Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axe en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :
Poignée, laquage poudre noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré.

Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels. Goujon et rondelle acier zingués passivés bleu ou inox naturel

Exemple de commande :
K0006.9501103X10 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).

Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension

Levier à serrage rapide réglable

avec insert fileté en acier ou Inox

KIPP Levier à serrage rapide réglable avec filetage, poignée noire

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0006.9501103X	**K0006.9511103X**	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0006.9501104X	**K0006.9511104X**	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0006.0501104X	**K0006.0511104X**	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0006.0501105X	**K0006.0511105X**	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0006.1501105X	**K0006.1511105X**	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0006.1501106X	**K0006.1511106X**	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0006.2501108X	**K0006.2511108X**	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0006.2501110X	**K0006.2511110X**	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

KIPP Levier à serrage rapide réglable avec filetage, poignée rouge

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0006.9501403X	**K0006.9511403X**	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0006.9501404X	**K0006.9511404X**	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0006.0501404X	**K0006.0511404X**	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0006.0501405X	**K0006.0511405X**	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0006.1501405X	**K0006.1511405X**	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0006.1501406X	**K0006.1511406X**	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0006.2501408X	**K0006.2511408X**	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0006.2501410X	**K0006.2511410X**	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à serrage rapide réglable en acier

avec filetage



Matière :
Poignée acier 1.0401.
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation inox 1.4305.
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.

Exemple de commande :
K0789.1502205X20

Nota :
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).

Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension

KIPP Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage

Référence	Taille	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0789.1502205X	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0789.1502206X	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0789.2502208X	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0789.2502210X	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à serrage rapide réglable en Inox

avec filetage



Matière :
Poignée 1.4308.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, rondelle et goujon 1.4305.

Finition :
Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Rondelle de pression, noir.
Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel.

Exemple de commande :
K0647.1512005X20 (indiquer la longueur L)

Nota :
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).

Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension

KIPP Levier à serrage rapide réglable en Inox avec filetage

Référence	Surface	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0647.9512003X	électropoli	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0647.9512004X	électropoli	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0647.0512004X	électropoli	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0647.0512005X	électropoli	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0647.1512005X	électropoli	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0647.1512006X	électropoli	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0647.2512008X	électropoli	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0647.2512010X	électropoli	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0647.9512303X	grenaillé	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0647.9512304X	grenaillé	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0647.0512304X	grenaillé	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0647.0512305X	grenaillé	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0647.1512305X	grenaillé	M5	18,1	9	21,4	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0647.1512306X	grenaillé	M6	18,1	9	21,4	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0647.2512308X	grenaillé	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0647.2512310X	grenaillé	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à serrage rapide réglable en Inox

avec filetage, rondelle de pression en Inox



Matière :
Poignée 1.4308.
Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.
Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.

Finition :
Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.

Exemple de commande :
K0647.0541305X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque la position du levier de serrage par rapport à l'axe de serrage ne permet qu'une seule position (espaces réduits). La position exacte du levier de serrage se règle à l'aide d'un tournevis au moyen du pas fin du goujon.La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.

Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension

KIPP Levier à serrage rapide réglable en Inox avec filetage, rondelle de pression en Inox

Référence électropoli	Référence grenaillé	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0647.9541003X	**K0647.9541303X**	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0647.9541004X	**K0647.9541304X**	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
K0647.0541004X	**K0647.0541304X**	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
K0647.0541005X	**K0647.0541305X**	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
K0647.1541005X	**K0647.1541305X**	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0647.1541006X	**K0647.1541306X**	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0647.2541008X	**K0647.2541308X**	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0647.2541010X	**K0647.2541310X**	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à serrage rapide réglable

avec poignée en plastique avec filetage en acier ou Inox



Matière :
Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66.
Axe d'articulation en Inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation naturel.
Goujon et rondelle passivés bleu ou Inox naturel.

Exemple de commande :
K0648.1521105X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position bien définie du levier de serrage (espaces réduits). La position exacte du levier de serrage est réglée avec un tournevis au moyen du pas fin du goujon.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps),ce qui peut diminuer la force de serrage.

Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension

KIPP Levier à serrage rapide réglable avec poignée en plastique avec filetage, poignée noire

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0648.1521105X	K0648.1531105X	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	1,15	2,5	125
K0648.1521106X	K0648.1531106X	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	1,15	2,5	125
K0648.2521108X	K0648.2531108X	M8	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25/30/40/50	1,5	5	170
K0648.2521110X	K0648.2531110X	M10	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25/30/40/50	1,5	5	170

KIPP Levier à serrage rapide réglable avec poignée en plastique avec filetage, poignée rouge

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0648.15218405X	K0648.15318405X	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	1,15	2,5	125
K0648.15218406X	K0648.15318406X	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	1,15	2,5	125
K0648.25218408X	K0648.25318408X	M8	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25/30/40/50	1,5	5	170
K0648.25218410X	K0648.25318410X	M10	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25/30/40/50	1,5	5	170

Levier à serrage rapide avec montage rapide



Matière, Finition :
Poignée et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA66, noir.
Axes d'articulation Inox 1.4305, usiné. Verrou en acier 1.0718, zingué passivé bleu.
Clip à ressort Inox 1.4310, passivé.

Exemple de commande :
K0751.121107X2

Nota :
Un élément en tôle peut être positionné grâce à l'encliquetage dans le clip à ressort. Ensuite, le serrage de l'élément en tôle s'effectue à l'aide de la poignée.
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (retard), ce qui peut diminuer la force de retenue.

Instructions de montage du levier à serrage rapide à clipser

Insertion par pression et serrage par pivotement



Desserrage par pivotement et rotation





KIPP Levier à serrage rapide avec montage rapide

Référence	X Epaisseur de matériau	Force de retenue env. N
K0751.121107X2	1,9 - 2,3	500
K0751.121107X4	3,9 - 4,3	500
K0751.121107X6	5,9 - 6,3	500
K0751.121107X8	7,9 - 8,3	500

Leviers à serrage rapide avec fermeture élastomère

verrouillé



déverrouillé



Matière :
Poignée et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66.
Axes d'articulation en acier inoxydable 1.4305.
Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8.
Ressort élastomère PUR.

Finition :
Poignée et rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation naturels.Goujon et rondelle zingués passivés bleu
Écrou hexagonal avec attache et rondelle de pression, zingué bleu.

Exemple de commande :
K0118.121112X12

Nota :
Sous l'action de la poignée de serrage, le ressort élastomère s'écrase et prend la forme du composant qui l'entoure.
L'écrou frein permet de régler l'expansion du ressort élastomère et de prédéterminer ainsi la force de retenue.
Le frein de l'écrou évite le déréglage de la valeur prédéterminée lors des desserrages successifs.

Utilisation :
Les forces de retenue indiquées ne conviennent pas à des charges permanentes.
Des échantillons peuvent être fournis pour vous permettre de tester votre application.

Serrage dans trou profond



Serrage de tôle 1



Serrage de tôle 2



KIPP Levier à serrage rapide avec fermeture élastomère

Référence	Taille	D	D1	B	B1	H	H1	H2	H3	A	A1	SW	Force de retenue env. N Serrage dans un alésage (charge non permanente)	Force de retenue env. N Serrage de tôle (charge non permanente)
K0118.121112X12	1	12	18,1	22	16	23,2	14	12,85	12	71,5	79,6	10	100	50
K0118.121114X12	1	14	18,1	22	16	23,2	14	12,85	12	71,5	79,6	10	150	60
K0118.221116X20	2	16	27,1	33	24	27,8	16,2	14,7	20	99,9	110	13	350	60
K0118.221118X20	2	18	27,1	33	24	27,8	16,2	14,7	20	99,9	110	13	350	100
K0118.221120X20	2	20	27,1	33	24	27,8	16,2	14,7	20	99,9	110	16	350	100