


Mâchoire à visser pour étau auto-centrant 65-80-125 mm

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Acier : trempé.

Finition :
Surfaces d'appui rectifiées.


Nota :
Les mâchoires à visser permettent le serrage de différentes pièces. Les mâchoires forme A peuvent serrer des pièces pré-usinées et les formes C des pièces brutes. Ces mâchoires se montent sur les mors dégagés.

Convient pour K1236, K1237

Indication de dessin :

Forme A : lisse
Forme C : finition striée

Dessins



Aperçu des articles

Mâchoire à visser pour étau auto-centrant 65-80-125 mm

Référence	Forme	B	H	H1	L	L1
K0598.0651	A	7,5	20	10	66	34
K0598.0801	A	7,5	25	12,5	81	38
K0598.1251	A	11,5	40	20	126	60
K0598.0653	C	7,5	20	10	66	34
K0598.0803	C	7,5	25	12,5	81	38
K0598.1253	C	11,5	40	20	126	60