

## Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB, forme B

### Description de l'article/illustrations du produit



#### Description

**Matière :**  
NdFeB (néodyme).

**Finition :**  
Zingué.


**Nota :**  
Système non blindé.

**Plage de température :**  
80 °C max.

**Montage :**  
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.

**Indication de dessin :**  
1) Surface de contact

### Dessins



### Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	H	Couple de serrage max Nm	Force d'attraction en N
K1405.32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	3	42
K1405.38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	3	110
K1405.48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	3	165
K1405.56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	3	230