

Aimants bruts rectangulaires en NdFeB

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
NdFeB N35 (néodyme).

Finition :
Nickelé.


Nota :
Système non blindé.

Plage de température :
80 °C max.

Montage :
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.

Indication de dessin :
1) Surface de contact

Dessins



Aperçu des articles

Aimants bruts rectangulaires en NdFeB

Référence	B	H	L	Force d'attraction en N
K1406.0704	4 ±0,1	1,5 ±0,1	7,5 ±0,1	5
K1406.0706	6 ±0,1	2 ±0,1	7,5 ±0,1	8
K1406.1007	7,5 ±0,1	2 ±0,1	10 ±0,1	11
K1406.1209	9,5 ±0,1	2,5 ±0,1	12 ±0,1	17
K1406.1612	12,5 ±0,1	2,5 ±0,1	16 ±0,1	24
K1406.1816	16,5 ±0,1	4 ±0,1	18 ±0,1	50
K1406.2620	20,3 ±0,1	5 ±0,1	26 ±0,1	77
K1406.3326	26 ±0,1	6,5 ±0,1	33 ±0,1	125

