

Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression réglable

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.

Finition :

Acier traité et passivé.

Poignée plastique résistante à l'huile.

Accessoires :

K0688

K0689

K0101

K1442

K0102

K0103

K1443


K0104

K0106

K1441

Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression réglable

Dessins



Aperçu des articles

Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression réglable

Référence	Angle d'ouverture du bras de fixation	Angle d'ouverture de la poignée	Force manuelle FH (N)	Force de retenue F1 N	Force de retenue F2 N	Force de serrage F3 N	Force de serrage F4 N
K1245.06000	210°	134°	200	3000	6000	800	900

Référence	A1	A3	B	B1	B2	B3	C	C1	H	L	L1	L2	M
K1245.06000	27	15	12	6	12,5	6,5	42	15	137	84	45	31	M6x50