


Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier, axes et éléments de liaison en Inox 1.4016.
Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en Inox 1.4404.

Finition :


Zingué.
Naturel.

Montage :

- Pour montage encastré ou fixe.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.


Indication de dessin :

- 1) montage encastré
- 2) montage fixe




Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins



Aperçu des articles

Charnières en acier ou Inox, internes, angle d'ouverture 90°

| Référence | Matière du corps de base | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | C | D | S |
|---------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|
| K1447.442932 | acier | 44 | 34 | 20 | 29 | 13 | 6 | 9,5 | 32 | 3,5 | 2 |
| K1447.1442932 | acier inoxydable A4 | 44 | 34 | 20 | 29 | 13 | 6 | 9,5 | 32 | 3,5 | 2 |