

Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme L, filetage

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Description du produit :

Le bouton étoile en plastique thermdurcissable se caractérise par un contour de poignée fermé. La surface de contact de la douille en acier saillante est perpendiculaire à l'axe de filetage et permet un raccord vissé stable.

Matière :

Plastique thermdurcissable PF 31.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition :

Plastique thermdurcissable noir, poli brillant.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.

Avantages :


Surface de contact résistante à l'usure
Contour de poignée fermé

Sur demande :

Forme H : insert avec trou borgne lisse

Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme L, filetage

Dessins



Aperçu des articles

| Référence | Matière de composant | Forme | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L |
|----------------|----------------------|-------|-----|----|------|----|----|-----|----|
| K1514.43206X10 | acier | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 |
| K1514.43206X15 | acier | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 |
| K1514.43206X20 | acier | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 |
| K1514.43206X25 | acier | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 |
| K1514.43206X30 | acier | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 |
| K1514.44008X15 | acier | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |
| K1514.44008X20 | acier | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |
| K1514.44008X25 | acier | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |
| K1514.44008X30 | acier | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |
| K1514.44008X40 | acier | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |
| K1514.44008X50 | acier | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |
| K1514.45010X20 | acier | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |
| K1514.45010X25 | acier | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |
| K1514.45010X30 | acier | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |
| K1514.45010X40 | acier | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |
| K1514.45010X50 | acier | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |
| K1514.45010X60 | acier | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |

Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme L, filetage

Aperçu des articles

| Référence | Matière de composant | Forme | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L |
|----------------|----------------------|-------|-----|----|------|----|----|-----|----|
| K1514.46312X20 | acier | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 |
| K1514.46312X25 | acier | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 |
| K1514.46312X30 | acier | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 |
| K1514.46312X40 | acier | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 |
| K1514.46312X50 | acier | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 |
| K1514.46312X60 | acier | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 |
| K1514.53206X10 | acier inoxydable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 |
| K1514.53206X15 | acier inoxydable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 |
| K1514.53206X20 | acier inoxydable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 |
| K1514.53206X25 | acier inoxydable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 |
| K1514.53206X30 | acier inoxydable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 |
| K1514.54008X15 | acier inoxydable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |
| K1514.54008X20 | acier inoxydable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |
| K1514.54008X25 | acier inoxydable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |
| K1514.54008X30 | acier inoxydable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |
| K1514.54008X40 | acier inoxydable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |
| K1514.54008X50 | acier inoxydable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |
| K1514.55010X20 | acier inoxydable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |
| K1514.55010X25 | acier inoxydable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |
| K1514.55010X30 | acier inoxydable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |
| K1514.55010X40 | acier inoxydable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |
| K1514.55010X50 | acier inoxydable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |
| K1514.55010X60 | acier inoxydable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |
| K1514.56312X20 | acier inoxydable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 |
| K1514.56312X25 | acier inoxydable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 |
| K1514.56312X30 | acier inoxydable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 |
| K1514.56312X40 | acier inoxydable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 |
| K1514.56312X50 | acier inoxydable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 |
| K1514.56312X60 | acier inoxydable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 |