


Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : tôle d'acier forte épaisseur. Roues : PA 6.

Finition :


Tôle d'acier : emboutie. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.

Nota :

Les couronnes de pivotement en acier trempé apportent une résistance accrue aux chocs et aux collisions. Bonne tenue à l'abrasion. Axe vissé.

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Dessins



Aperçu des articles

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Référence	Désignation	Finition 1	Type de palier	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Charge admissible en kg
K1772.075321	Roulette fixe	sans système de blocage	palier lisse	-	32	60	-	85	75	9	118	100	80	-	300

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Aperçu des articles

Référence	Désignation	Finition 1	Type de palier	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Charge admissible en kg
K1772.075324	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	32	60	-	85	75	9	118	100	80	-	300
K1772.100371	Roulette fixe	sans système de blocage	palier lisse	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	500
K1772.100374	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	500
K1772.125401	Roulette fixe	sans système de blocage	palier lisse	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	700
K1772.125404	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	700
K1772.150501	Roulette fixe	sans système de blocage	palier lisse	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	800
K1772.150504	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	800
K1772.07532	Roulette pivotante	sans système de blocage	palier lisse	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075323	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.10037	Roulette pivotante	sans système de blocage	palier lisse	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100373	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.12540	Roulette pivotante	sans système de blocage	palier lisse	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125403	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.15050	Roulette pivotante	sans système de blocage	palier lisse	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150503	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.075322	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	palier lisse	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075325	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	roulement à billes	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.100372	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	palier lisse	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100375	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	roulement à billes	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.125402	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	palier lisse	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125405	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	roulement à billes	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.150502	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	palier lisse	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150505	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	roulement à billes	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800