

## Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.  
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.  
Douille et tige filetée en inox 1.4305.

#### Finition :

Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.  
Douille et tige filetée en inox brillant.


#### Nota :

Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).  
Bonne résistance aux produits chimiques.  
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).

#### Avantages :

Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).  
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.  
Préservation des ressources fossiles épuisables.  
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.  
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Bouton étoile biopolymère, similaire à DIN 6336

Référence	Forme	Couleur du corps de base	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0154.102051143	K	hêtre naturel	M5	32	14	20	10	-	10
K0154.10206143	K	hêtre naturel	M6	32	14	20	10	-	10
K0154.10208143	K	hêtre naturel	M8	40	18	25	13	-	14
K0154.102101143	K	hêtre naturel	M10	40	18	25	13	-	14
K0154.102081143	K	hêtre naturel	M8	50	22	32	17	-	14

## Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox

### Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur du corps de base	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0154.10210143	K	hêtre naturel	M10	50	22	32	17	-	14
K0154.102121143	K	hêtre naturel	M12	50	22	32	17	-	18
K0154.10205190	K	gris foncé RAL 7021	M5	32	14	20	10	-	10
K0154.1020690	K	gris foncé RAL 7021	M6	32	14	20	10	-	10
K0154.1020890	K	gris foncé RAL 7021	M8	40	18	25	13	-	14
K0154.10210190	K	gris foncé RAL 7021	M10	40	18	25	13	-	14
K0154.10208190	K	gris foncé RAL 7021	M8	50	22	32	17	-	14
K0154.1021090	K	gris foncé RAL 7021	M10	50	22	32	17	-	14
K0154.10212190	K	gris foncé RAL 7021	M12	50	22	32	17	-	18
K0154.104061143X15	L	hêtre naturel	M6	32	14	20	10	15	-
K0154.10408143X20	L	hêtre naturel	M8	32	14	20	10	20	-
K0154.104081143X25	L	hêtre naturel	M8	40	18	25	13	25	-
K0154.10410143X25	L	hêtre naturel	M10	40	18	25	13	25	-
K0154.104101143X25	L	hêtre naturel	M10	50	22	32	17	25	-
K0154.10412143X30	L	hêtre naturel	M12	50	22	32	17	30	-
K0154.10406190X15	L	gris foncé RAL 7021	M6	32	14	20	10	15	-
K0154.1040890X20	L	gris foncé RAL 7021	M8	32	14	20	10	20	-
K0154.10408190X25	L	gris foncé RAL 7021	M8	40	18	25	13	25	-
K0154.1041090X25	L	gris foncé RAL 7021	M10	40	18	25	13	25	-
K0154.10410190X25	L	gris foncé RAL 7021	M10	50	22	32	17	25	-
K0154.1041290X30	L	gris foncé RAL 7021	M12	50	22	32	17	30	-