


Profils de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée

Description de l'article/illustrations du produit



Rayon de courbure minimal :



Description

Matière :

PVC.

Finition :

Noir.

Nota :

Les profils de protection des arêtes sont conçus pour atténuer, recouvrir et décorer les arêtes de la tôle, de sorte qu'aucune étape d'usinage supplémentaire ne soit nécessaire.


Montage :

Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.

Sur demande :

D'autres longueurs.

Dessins



Aperçu des articles

Profils de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée

Référence	Forme	L	Plage de serrage mm	Rayon de courbure minimal mm	B	H
K1367.010X2000	A	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X5000	A	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X10000	A	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X20000	A	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X50000	A	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.114X2000	B	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X5000	B	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X10000	B	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X20000	B	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X50000	B	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.308X2000	D	2000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X5000	D	5000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X10000	D	10000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X20000	D	20000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.308X50000	D	50000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6	8
K1367.415X2000	E	2000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15

Profils de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée

Aperçu des articles

Référence	Forme	L	Plage de serrage mm	Rayon de courbure minimal mm	B	H
K1367.415X5000	E	5000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X10000	E	10000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X20000	E	20000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X50000	E	50000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15