

Elemento di serraggio "actima" con foro passante

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale, esecuzione:

Acciaio, brunito.

Alloggiamento in resina termoplastica nera.

Impugnatura sferica termoindurente PF 31, rossa.

Nota:

La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.


Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).

La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.


Elemento di serraggio "actima" con foro passante

Disegni

Vista lato inferiore



Foro passante



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2
K0020.30	a destra / pressione
K0020.35	a destra / trazione

Elemento di serraggio "actima" con foro passante**Sintesi articoli**

N. ordine	Versione 2
K0020.40	a sinistra / pressione
K0020.45	a sinistra / trazione