

Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox.

Versione:

zincato e passivato.

Tirante longitudinale e vite di pressione fosfatizzati.

Acciaio inox non trattato.

Impugnatura in plastica resistente all'olio.

Nota:

I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.

Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.

Nel modello K0085.0100 viene fornito un pressore in neoprene.

I modelli K0085.0100N, K0085.0200N e K0085.0400N sono senza console.

Accessori:

K0100

K0101

K0102

K0103


K0106

Nota disegno:

1) Nella esecuzione K0085.0400 la staffa deve essere assemblata in direzione del tirante longitudinale.

Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

Disegni



K0085.0200
K0085.0400

K0085.0100

Sintesi articoli

Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

N. ordine	Materiale corpo base	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F1 N	Impugnatura in plastica idonea
K0085.0100	acciaio	190°	40	1000	500	K0100.22
K0085.0200	acciaio	190°	50	2000	2000	K0100.28
K0085.0400	acciaio	190°	150	4000	2500	K0100.30
K0085.0100N	acciaio inox	190°	40	1000	500	K0100.22
K0085.0200N	acciaio inox	190°	50	2000	2000	K0100.28
K0085.0400N	acciaio inox	190°	150	4000	2500	K0100.30

N. ordine	Materiale corpo base	A1	A2	B	B1	B2	B3	C1	D	D1	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	S1	R	Corsa S
K0085.0100	acciaio	20	13,5	18	44	-	25	28	5,2	10	98	69	34	10	15	23	M6x25	M16x1,5	4	70	20
K0085.0200	acciaio	23	13	30	57	42	28	34	6,5	12	147	108	53	12	25	41	M8x40	M20x1,5	4	112	40
K0085.0400	acciaio	30	18	30	64	45	38	30	8,5	16	160	175	88	17	35	71	M10x50	M24x1,5	5	130	68
K0085.0100N	acciaio inox	-	-	-	-	-	25	26	-	10	-	69	34	10	15	23	M6x25	M16x1,5	-	70	-
K0085.0200N	acciaio inox	-	-	-	-	-	28	25	-	12	-	108	53	12	25	41	M8x40	M20x1,5	-	112	40
K0085.0400N	acciaio inox	-	-	-	-	-	38	30	-	16	-	175	88	17	35	71	M10x50	M24x1,5	-	130	68