


## Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disinnestare  
tramite sollevamento



### Descrizione

#### Materiale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.  
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

#### Versione:

Impugnatura con rivestimento in plastica.  
Acciaio inox finitura naturale.

#### Nota:

Colori standard disponibili:  
nero satinato, argento metallizzato.

Per  $L \geq 60$  mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.

#### Su richiesta:


Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.  
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.

#### Nota disegno:

1) Punta DIN EN ISO 4753

# Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox

Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Dimensioni	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Numero denti	L
K0117.1051X10	nero satinato	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1051X15	nero satinato	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1051X20	nero satinato	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1051X25	nero satinato	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1061X10	nero satinato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1061X15	nero satinato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1061X20	nero satinato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1061X25	nero satinato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1061X30	nero satinato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0117.1061X40	nero satinato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0117.1061X50	nero satinato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0117.2061X15	nero satinato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2061X20	nero satinato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2061X25	nero satinato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2061X30	nero satinato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2061X40	nero satinato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2061X50	nero satinato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2061X60	nero satinato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2081X15	nero satinato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2081X20	nero satinato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2081X25	nero satinato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2081X30	nero satinato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2081X40	nero satinato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2081X50	nero satinato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2081X60	nero satinato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60

# Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Dimensioni	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Numero denti	L
K0117.2101X20	nero satinato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2101X25	nero satinato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2101X30	nero satinato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2101X40	nero satinato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2101X50	nero satinato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2101X60	nero satinato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.3081X20	nero satinato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3081X25	nero satinato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3081X30	nero satinato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3081X40	nero satinato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3081X50	nero satinato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3081X60	nero satinato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.3101X20	nero satinato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3101X25	nero satinato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3101X30	nero satinato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3101X40	nero satinato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3101X50	nero satinato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3101X60	nero satinato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.4121X25	nero satinato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0117.4121X30	nero satinato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0117.4121X40	nero satinato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0117.4121X50	nero satinato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0117.4121X60	nero satinato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0117.5161X30	nero satinato	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0117.5161X40	nero satinato	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0117.5161X50	nero satinato	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0117.5161X60	nero satinato	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0117.1053X10	argento metallizzato	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1053X15	argento metallizzato	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1053X20	argento metallizzato	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1053X25	argento metallizzato	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1063X10	argento metallizzato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1063X15	argento metallizzato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1063X20	argento metallizzato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1063X25	argento metallizzato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1063X30	argento metallizzato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0117.1063X40	argento metallizzato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0117.1063X50	argento metallizzato	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0117.2063X15	argento metallizzato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2063X20	argento metallizzato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2063X25	argento metallizzato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2063X30	argento metallizzato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2063X40	argento metallizzato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2063X50	argento metallizzato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2063X60	argento metallizzato	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2083X15	argento metallizzato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2083X20	argento metallizzato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2083X25	argento metallizzato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2083X30	argento metallizzato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2083X40	argento metallizzato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2083X50	argento metallizzato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2083X60	argento metallizzato	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2103X20	argento metallizzato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2103X25	argento metallizzato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2103X30	argento metallizzato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2103X40	argento metallizzato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2103X50	argento metallizzato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2103X60	argento metallizzato	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.3083X20	argento metallizzato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3083X25	argento metallizzato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3083X30	argento metallizzato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3083X40	argento metallizzato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40

# Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Dimensioni	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Numero denti	L
K0117.3083X50	argento metallizzato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3083X60	argento metallizzato	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.3103X20	argento metallizzato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3103X25	argento metallizzato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3103X30	argento metallizzato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3103X40	argento metallizzato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3103X50	argento metallizzato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3103X60	argento metallizzato	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.4123X25	argento metallizzato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0117.4123X30	argento metallizzato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0117.4123X40	argento metallizzato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0117.4123X50	argento metallizzato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0117.4123X60	argento metallizzato	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0117.5163X30	argento metallizzato	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0117.5163X40	argento metallizzato	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0117.5163X50	argento metallizzato	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0117.5163X60	argento metallizzato	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60