


Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Impugnatura e mozzo in acciaio.


Versione:

Impugnatura e mozzo zincati, passivati blu.

Nota:

Nelle impugnature con $D1=25$ mm e 32 mm, la lunghezza della filettatura $L2$ è minore rispetto a DIN 98. L'impugnatura è compatibile con i volantini DIN 950.

Disegni



Sintesi articoli

Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio

N. ordine	Tipo di filettatura	D	D1	D4	D6	L	L1	L3	L4	SW
K0168.0616055	filettatura esterna	M6	16	10	14	11	54,5	5,5	5	3
K0168.0820067	filettatura esterna	M8	20	13	18	13	67	6	6	4
K0168.1025083	filettatura esterna	M10	25	16	21	13	83	8	6,5	5
K0168.1232105	filettatura esterna	M12	32	20	26	16	105,5	10,5	8	6
K0168.1636117	filettatura esterna	M16	36	22	29	26	117	11	9	8