

Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno, senza cappellotti

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica rinforzata con microsferi di vetro.

Versione:

nero satinato.

Nota:

Maniglia ad arco ergonomica e funzionale con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.


Le viti a testa cilindrica nere DIN 912, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di chiusura.

I modelli K0192.110006 e K0192.112006 vengono forniti senza tappi di chiusura.

Montaggio:

Dal lato anteriore.

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie ad arco

N. ordine	Forma	Versione	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Capacità di carico N
K0192.110006	A	senza tappo	100	27	22	7	11	38	29	5	130	79	M6x25	600
K0192.112006	A	senza tappo	120	29	23	7	11	38	29	8	150	91	M6x25	600