

Maniglie a staffa in alluminio ovali

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Profilo in alluminio EN AW-6060.


Versione:

Opacizzato e anodizzato colore nero o naturale.

Nota:

Le eleganti maniglie realizzate con profili piatti di alluminio sono particolarmente indicate per macchine, dispositivi, attrezzature, apparecchi e così via.

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie a staffa

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N
K0205.12001	nero	120	20	M5	45	130	10	500
K0205.18001	nero	180	20	M5	45	190	10	500
K0205.20001	nero	200	20	M5	45	210	10	500
K0205.35001	nero	350	20	M6	45	360	12	500
K0205.12003	naturale	120	20	M5	45	130	10	500
K0205.18003	naturale	180	20	M5	45	190	10	500
K0205.20003	naturale	200	20	M5	45	210	10	500
K0205.35003	naturale	350	20	M6	45	360	12	500