

Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Modello in acciaio:

Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.


Modello in acciaio inox:

Superficie semilucida burattata senza striature.

Nota:

Materiale di fissaggio in acciaio zincato o acciaio inox compreso nella fornitura. Bloccaggio a molla nelle due posizioni finali.

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie a staffa ripiegabili

N. ordine	Materiale corpo base	Versione 2	A	B	D	H	L	Capacità di carico N
K0218.1001	acciaio	-	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1201	acciaio	-	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1801	acciaio	-	180	18	M10x1	43	198	500

Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Versione 2	A	B	D	H	L	Capacità di carico N
K0218.1002	acciaio	con rivestimento in plastica	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1202	acciaio	con rivestimento in plastica	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1802	acciaio	con rivestimento in plastica	180	18	M10x1	43	198	500
K0218.1003	acciaio inox	-	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1203	acciaio inox	-	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1803	acciaio inox	-	180	18	M10x1	43	198	500