

## Maniglie a incasso in plastica avvitabili

Descrizione articolo/immagini prodotto

---



### Descrizione

**Materiale:**

Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.

**Versione:**

semiopaco nero o grigio chiaro.

**Nota:**

Queste maniglie ad incasso ergonomiche sono adatte per pareti di spessore da 1 a 5 mm.

**Montaggio:**


La maniglia va inserita nell'apertura della parete del supporto e fissata con 2 viti a testa svasata (non incluse nella fornitura).

**Nota disegno:**

1) per viti a testa svasata M4

## Maniglie a incasso in plastica avvitabili

Disegni



### Sintesi articoli

#### Maniglie da incasso

N. ordine	Colore corpo base	A	H	L	L1	T	Capacità di carico N
K0242.1082041	nero	82	61	67	100	25	1000
K0242.1112041	nero	112	61	97	130	25	1000
K0242.1082042	grigio luce RAL 7035	82	61	67	100	25	1000
K0242.1112042	grigio luce RAL 7035	112	61	97	130	25	1000

