

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, quadro incassato

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.

Versione:

Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.

Nota:

La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto. In posizione d'inserimento si consiglia di girare il volantino afferrandolo. Il ritorno automatico scatta al rilascio.

Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).

Accessori:


Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.

Nota disegno:

1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, quadro incassato

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	Materiale componenti	A	D	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	SW
K0268.2108	quadro incassato	senza foro trasversale	resina termoplastica	80	24	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	8
K0268.2110	quadro incassato	senza foro trasversale	resina termoplastica	80	24	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	10
K0268.2210	quadro incassato	senza foro trasversale	resina termoplastica	100	29	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	10
K0268.2212	quadro incassato	senza foro trasversale	resina termoplastica	100	29	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	12
K0268.2312	quadro incassato	senza foro trasversale	resina termoplastica	125	36	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	12
K0268.2314	quadro incassato	senza foro trasversale	resina termoplastica	125	36	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	14
K0268.21086	quadro incassato	con foro trasversale	resina termoplastica	80	24	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	8
K0268.21106	quadro incassato	con foro trasversale	resina termoplastica	80	24	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	10
K0268.22106	quadro incassato	con foro trasversale	resina termoplastica	100	29	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	10
K0268.22126	quadro incassato	con foro trasversale	resina termoplastica	100	29	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	12
K0268.23126	quadro incassato	con foro trasversale	resina termoplastica	125	36	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	12
K0268.23146	quadro incassato	con foro trasversale	resina termoplastica	125	36	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	14