

Indicatori di posizione

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.

Versione:

Corpo resistente agli urti.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.

Nota:

Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori di misurazione impostati.
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per il display chiaro e la lettura di precisione. Possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.

** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto "Posizione di montaggio, senso di rotazione").

Dati tecnici:

- Contatore con 5 cifre + lettura di precisione
- Altezza cifre ca. 7 mm
- Albero cavo Ø 20 H7 mm
- Resistente a temperature fino a 80 °C
- Resistente a olio e solventi
- A tenuta di polvere

Su richiesta:


- Copertura contatore in vetro minerale
- Albero di trasmissione in acciaio inox
- Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
- Impermeabile
- Protetto dalle vibrazioni

Accessori:

- Riduttore K0412
- Piastra intermedia K0413
- Piastra di montaggio K0414

Indicatori di posizione

Disegni



Visualizzazione dopo una rotazione, posizione decimale:	Posizione di montaggio (1 - 4):
ad es. K0410.01002111 0100 = 1 mm di incremento, 2 = posizione decimale al 2° posto da destra.	ad es. K0410.01002111 1 = posizione di montaggio

Senso di rotazione (1 - 2):	Colore (1 - 2):
ad es. K0410.01002111 1 = in senso orario (valori crescenti) 2 = in senso antiorario (valori crescenti)	ad es. K0410.01002111 1 = colore arancione 2 = colore nero

Sintesi articoli

Indicatori di posizione

Indicatori di posizione

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	B	D	H	L	Passo	Posizione di montaggio	Senso di rotazione	Visualizzazione dopo una rotazione	Virgola in posizione	max. numero di giri/giri/min
K0410.01002111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500
K0410.03001211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	450
K0410.04001121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	450
K0410.04001211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	450
K0410.04001221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	450
K0410.04001311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	450
K0410.04001321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	450
K0410.04001411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	450
K0410.04001421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	450
K0410.05001111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300

Indicatori di posizione

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	B	D	H	L	Passo	Posizione di montaggio	Senso di rotazione	Visualizzazione dopo una rotazione	Virgola in posizione	max. numero di giri/giri/min
K0410.05001321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001111	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001121	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001211	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001221	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001311	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001321	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001411	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001421	arancio puro RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150
K0410.01002112	nero	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002122	nero	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002212	nero	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002222	nero	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002312	nero	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002322	nero	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002412	nero	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002422	nero	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001112	nero	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001122	nero	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001212	nero	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001222	nero	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001312	nero	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001322	nero	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001412	nero	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001422	nero	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501112	nero	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501122	nero	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501212	nero	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501222	nero	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501312	nero	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501322	nero	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501412	nero	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501422	nero	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001112	nero	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001122	nero	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001212	nero	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001222	nero	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001312	nero	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001322	nero	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001412	nero	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001422	nero	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501112	nero	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501122	nero	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501212	nero	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501222	nero	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501312	nero	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501322	nero	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501412	nero	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501422	nero	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001112	nero	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001122	nero	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500

Indicatori di posizione

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	B	D	H	L	Passo	Posizione di montaggio	Senso di rotazione	Visualizzazione dopo una rotazione	Virgola in posizione	max. numero di giri/min
K0410.03001212	nero	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001222	nero	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001312	nero	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001322	nero	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001412	nero	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001422	nero	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001112	nero	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	450
K0410.04001122	nero	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	450
K0410.04001212	nero	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	450
K0410.04001222	nero	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	450
K0410.04001312	nero	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	450
K0410.04001322	nero	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	450
K0410.04001412	nero	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	450
K0410.04001422	nero	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	450
K0410.05001112	nero	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001122	nero	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001212	nero	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001222	nero	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001312	nero	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300
K0410.05001322	nero	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001412	nero	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001422	nero	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001112	nero	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001122	nero	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001212	nero	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001222	nero	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001312	nero	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001322	nero	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001412	nero	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001422	nero	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001112	nero	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001122	nero	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001212	nero	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001222	nero	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001312	nero	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001322	nero	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001412	nero	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001422	nero	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150