

## Piastre di montaggio

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Descrizione del prodotto:

Le piastre di montaggio formano un'unità compatta insieme agli indicatori di posizione. Garantiscono un fissaggio sicuro dei mandrini, senza interventi costruttivi supplementari.

#### Materiale:

Posizione di montaggio 1, alloggiamento zinco pressofuso.  
Posizione di montaggio 3, alloggiamento alluminio.  
Manetta in plastica.

#### Versione:



Posizione di montaggio 1, alloggiamento verniciato.  
Posizione di montaggio 3, alloggiamento anodizzato.  
Maniglia a leva grigio scuro.

#### Nota:

Grazie alla sua semplicità di montaggio, la piastra di montaggio può essere facilmente integrata negli impianti esistenti.

## Piastre di montaggio

Disegni



K0414. ....1

K0414. ....3

### Sintesi articoli

### Piastre di montaggio

N. ordine	Posizione di montaggio	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	L	Compatibile con indicatore di posizione
K0414.04081	1	21	-	22	11	23,5	7,5	15	4,6	8	M4	4,5	8	47	16,5	33	-
K0414.04101	1	21	-	22	11	23,5	7,5	15	4,6	10	M4	4,5	8	47	16,5	33	-
K0414.04121	1	21	-	22	11	23,5	7,5	15	4,6	12	M4	4,5	8	47	16,5	33	-
K0414.04141	1	21	-	22	11	23,5	7,5	15	4,6	14	M4	4,5	8	47	16,5	33	-

## Piastre di montaggio

### Sintesi articoli

N. ordine	Posizione di montaggio	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	L	Compatibile con indicatore di posizione
K0414.09121	1	34	-	30	17	17	10	20	5,5	12	M5	5,5	10	67,5	25,5	48	-
K0414.09141	1	34	-	30	17	17	10	20	5,5	14	M5	5,5	10	67,5	25,5	48	-
K0414.09161	1	34	-	30	17	17	10	20	5,5	16	M5	5,5	10	67,5	25,5	48	-
K0414.09201	1	34	-	30	17	17	10	20	5,5	20	M5	5,5	10	67,5	25,5	48	-
K0414.04083	3	21	11	22	-	23,5	7,5	15	4,6	8	M4	4,5	8	47	16,5	33	-
K0414.04103	3	21	11	22	-	23,5	7,5	15	4,6	10	M4	4,5	8	47	16,5	33	-
K0414.04123	3	21	11	22	-	23,5	7,5	15	4,6	12	M4	4,5	8	47	16,5	33	-
K0414.04143	3	21	11	22	-	23,5	7,5	15	4,6	14	M4	4,5	8	47	16,5	33	-
K0414.09123	3	34	17	30	-	17	10	20	5,5	12	M5	5,5	10	67,5	25,5	48	-
K0414.09143	3	34	17	30	-	17	10	20	5,5	14	M5	5,5	10	67,5	25,5	48	-
K0414.09163	3	34	17	30	-	17	10	20	5,5	16	M5	5,5	10	67,5	25,5	48	-
K0414.09203	3	34	17	30	-	17	10	20	5,5	20	M5	5,5	10	67,5	25,5	48	-